

## PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe  
Lloyd's Register approved, kapasitet 8.0 kg.



- Trommelvolum 73 l, kapasitet 8.0 kg
- 22 % lavere vann- og 28 % lavere energiforbruk\*
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Grundig rengjøring med Profesjonelle vaskeprogrammer

\* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516240969 / Materialnummer: 11251340 /  
Gammelt materialnummer: 51908186MAR

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommelvolum i l	73
Døråpning [Ø] i mm	300
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel med perforert trommelbakvegg av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,40
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,13
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,00
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	51,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,05
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	59
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	48,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,50
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Restfuktighet ved kald skylling i %	48
Restfuktighet ved varm skylling i %	45
Sentrifugehastighet i o/min	1600
g-kraft	704
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	96
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Kapseldosering	•
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt antall tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6

## PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Professional-vaskemaskin, Småigigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe  
Lloyd's Register approved, kapasitet 8.0 kg.



EAN: 4002516240969 / Materialnummer: 11251340 /  
Gammelt materialnummer: 51908186MAR

Nivåsensor

### Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	4,20
Totaltilkobling i kW	4,40
Sikring i A	16

### Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpspumpe	DN 22

### Mål og vekt

Ytre mål, nett høyde i mm	850
Ytre mål, nett bredde i mm	596
Ytre mål, nettdybde i mm	714
Ytre mål, brutt høyde i mm	940
Ytre mål, brutt bredde i mm	660
Ytre mål, brutt dybde i mm	768
Nettvekt i kg	104,0
Bruttvekt i kg	108
Maksimal gulvbelastning i N	2820

### Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,00

### Utstyr

3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Prof. støtdemper	•
Motstandsdyktig flens av rustfritt stål	•
Desinfeksjon	•
EcoSpeed	•
Antikrøll med damp	•
Effektiv ribbeteknikk	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Trommelbelysning LED, klasse 1	•
Kommunikasjonssjakt	•
Legge inn mer tøy	•
Maskinuavhengig tilbehør	•

### Effektivitet og bærekraft

Resirkuleringsgrad i %	95
------------------------	----

### Tilkoblingsmuligheter

Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
LAN/WiFi-modul (opsjon)	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe  
Lloyd's Register approved, kapasitet 8.0 kg.



EAN: 4002516240969 / Materialnummer: 11251340 /  
Gammelt materialnummer: 51908186MAR

WiFiConn@ct

**Normer, sertifisering, merking**

WEEE

Lloyd's Register

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•

•

•

•