

XKM 3200-WL-PLT

Kommunikasjonsmodul

med LAN- og WiFi-grensesnitt for tilkobling med eksterne systemer.



- For integrering i en kommunikasjonssjakt
- Enkel installasjon

EAN: 4002516213055 / Materialnummer: 11291940 /
Gammelt materialnummer: 59320001D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Tørketromler	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	0
Utvendig mål, nett bredde i mm	0
Utvendig mål, nettdybde i mm	0
Utvendig mål, brutt høyde i mm	55
Utvendig mål, brutt bredde i mm	185
Utvendig mål, brutt dybde i mm	230
Nettovekt [kg]	0,34
Bruttovekt i kg	0,39
Normer, sertifisering, merking	
CE	•