

PWM 507 [EL DP MAR 1N AC 230 V 60Hz]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe  
Lloyd's Register approved, kapasitet 7.0 kg.



- Trommenvolum 64 l , kapasitet 7.0 kg
- 22 % lavere vann- og 28 % lavere energiforbruk\*
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språkneutralt panel med dreiebryter – M Select
- Grundig rengjøring med Profesjonelle vaskeprogrammer

\* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516296638 / Materialnummer: 11300950 /  
Gammelt materialnummer: 51507185MAR

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstmengde i kg	7,0
Trommenvolum i l	64
Døråpning [Ø] i mm	300
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel med perforert trommelbakvegg	•
<b>Bruk</b>	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	49,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	0,98
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	69
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	46,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,44
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	59
Restfuktighet ved kald skylning i %	48
Restfuktighet ved varm skylning i %	45
Sentrifugehastighet i o/min	1600
g-kraft	704
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Kapseldosering	•
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro

PWM 507 [EL DP MAR 1N AC 230 V 60Hz]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe  
Lloyd's Register approved, kapasitet 7.0 kg.



EAN: 4002516296638 / Materialnummer: 11300950 /  
Gammelt materialnummer: 51507185MAR

Elektrotilkobling	230V~ 60HZ
Varmeeffekt i kW	2,65
Totaltilkobling i kW	2,85
Sikring i A	16
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Totaltilkobling i kW	2,85
Sikring i A	16
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpspumpe	DN 22
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettø høyde i mm	850
Ytre mål, nettø bredde i mm	596
Ytre mål, nettø dybde i mm	714
Ytre mål, bruttø høyde i mm	944
Ytre mål, bruttø bredde i mm	660
Ytre mål, bruttø dybde i mm	768
Nettø vekt i kg	98,0
Bruttø vekt i kg	102
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,00
<b>Utstyr</b>	
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Prof. støtdemper	•
Motstandsdyktig flens av rustfritt stål	•
Desinfeksjon	•
EcoSpeed	•
Antikrøll med damp	•
Effektiv ribbeteknikk	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Trommelbelysning LED, klasse 1	•
Kommunikasjonssjakt	•
Legge inn mer tøy	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Resirkuleringsgrad i %	95
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Topp belastningsutkobling/energistyling (opsjon)	•
WiFiConn@ct	•

PWM 507 [EL DP MAR 1N AC 230 V 60Hz]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe

Lloyd's Register approved, kapasitet 7.0 kg.



EAN: 4002516296638 / Materialnummer: 11300950 /

Gammelt materialnummer: 51507185MAR

Normer, sertifisering, merking	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•