

PDR 507 HP [MAR]

Varmepumpetørketromler

Lloyd's Register approved, kapasitet 7.0 kg.



- Trommelvolum 130.00 l, kapasitet 7.0 kg
- 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler*
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry

* Tørketromler med varmepumpe har inntil 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler med elektrisk oppvarming.

EAN: 4002516246930 / Materialnummer: 11300970 /
Gammelt materialnummer: 52507188MAR

Modell og utførelse	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	7,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Varmepumpe
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånertrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	2,70
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,20
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,20
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,17
Programtid i min	67
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	67
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	57
Styring	
Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalg tid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Varmepumpe
Elektrotilkobling	230V~ 60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	0,00
Totaltilkobling i kW	1,20
Sikring i A	10
Leveres med støpsel	•
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	777
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttbredde i mm	660
Ytre mål, bruttdybde i mm	820
Nettovekt i kg	68,5

PDR 507 HP [MAR]

Varmepumpetørketromler

Lloyd's Register approved, kapasitet 7.0 kg.



EAN: 4002516246930 / Materialnummer: 11300970 /

Gammelt materialnummer: 52507188MAR

Bruttovekt i kg	74
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	920
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	3,60
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Lofilter i døren	•
Varmevekslerens filtersystem krever lite vedlikehold	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang pluss	•
Kondensvannslange	•
Kommunikasjonssjakt	•
Tørkekurv (opsjon)	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Inneholder fluoriserte drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde i kg	0,59
Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO ₂ e	1430
Drivhuspotensial maskin i kg CO ₂ e	844,00
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
LAN/WiFi-modul (opsjon)	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
Lloyd's Register	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•