

H 7165 BP

Stekeovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og pyrolyse.



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkelt rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer

EAN: 4002516242185 / Materialnummer: 11306270 /
Gammelt materialnummer: 22716525NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
Farge	ObsidianSort
BlackLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•

H 7165 BP

Stekeovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og pyrolyse.



EAN: 4002516242185 / Materialnummer: 11306270 /

Gammelt materialnummer: 22716525NER

CleanGlass-dør

Damp tekn./vannforsyning	
Innsugningsrør for innsugning av vann	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean HBB 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner HFC 70-C (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
Avkalkingstabletter	2

H 7165 BP

Stekeovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og pyrolyse.



EAN: 4002516242185 / Materialnummer: 11306270 /

Gammelt materialnummer: 22716525NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7165 BP

Stekeovn


i elegant, sort design med nettverksfunksjon og pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7165 BP

Stekeovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og pyrolyse.



Installation Kombi BM XL, installation drawings