


CS 7641 FL
SmartLine-element
med induksjonsoppvarmet Wok-grop



- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Eksepsjonell – med nedsenket Wok-grop
- Effekttrinn – Booster-funksjoner

EAN: 4002516257721 / Materialnummer: 11322810 /
Gammelt materialnummer: 27764150NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
SmartLine	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Buet wok-grop av glass	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	1
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	midterst
Type	Wok-grop
Størrelser i mm	Ø 300
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2500
6. kokesone/kokeområde	
Wok-grop	Wok-grop
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
«Tørk av»-funksjon	•
Varselur	•
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	134 x 378 x 520
Mål i mm (bredde)	378
Mål i mm (høyde)	134
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	358/382 x 500/524
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	358
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500


CS 7641 FL
SmartLine-element
med induksjonsoppvarmet Wok-grop




EAN: 4002516257721 / Materialnummer: 11322810 /
Gammelt materialnummer: 27764150NER

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	129
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	358
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	12
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	382
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	3,00
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Wokpanne med belegg	•


CS 7641 FL
SmartLine-element
med induksjonsoppvarmet Wok-grop




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)