

PW 6080 Vario XL [EL LP 3 AC 230V 50Hz]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med frittsvingende aggregat, kort programtid på 53 min og avløpspumpe.



- Trommelvolum 80 l, kapasitet 9.0 kg
- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånetrommel
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 44 %, g-faktor 520

\* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516235804 / Materialnummer: 11330470 /  
Gammelt materialnummer: 516080X3N

| Konstruksjon og utførelse                                     |                     |
|---|---------------------|
| Modell  | Frontmater          |
| Serie   | Octoplus            |
| Front   | Rustfritt stål      |
| Kapasitetsforhold   | 1:9                 |
| Tekstilmengde i kg  | 9,0                 |
| Trommelvolum i l  | 80                  |
| Døråpning [Ø] i mm  | 370                 |
| Døråpningsvinkel i grader                                     | 180                 |
| Dørhengsel  | til høyre           |
| Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer                    | •                   |
| Skånetrommel  | •                   |
| Bruk  |                     |
| Egnet for hotell- og restaurantbransjen                       | •                   |
| Egnet for vaskeri   | •                   |
| Egnet for fellesvaskerier og studentboliger                   | •                   |
| Egnet for rens av tekstiler                                   | •                   |
| Egnet for vaskerier og renserier                              | •                   |
| Egnet for håndverksbransjen                                   | •                   |
| Egnet for brann- og redningstjenesten                         | •                   |
| Egnet for universiteter, skoler og barnehager                 | •                   |
| Egnet for sykehus   | •                   |
| Egnet for campingplasser                                      | •                   |
| Egnet for idrettslag  | •                   |
| Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre      | •                   |
| Egnet for husholdninger                                       | •                   |
| Egnet for lege- og tannlegekontorer                           | •                   |
| Effektdata  |                     |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann     | 8,00                |
| Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg | 0,05                |
| Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann                 | 57                  |
| Programtid i min ved tilkobling til varmtvann                 | 53                  |
| Restfuktighet ved kald skylling i %                           | 49                  |
| Restfuktighet ved varm skylling i %                           | 44                  |
| Sentrifugehastighet i o/min                                   | 1300                |
| g-kraft   | 520                 |
| Testede driftstimer   | 30000               |
| Styring   |                     |
| Styringstype  | Profitronic L Vario |
| Programmeringsmulighet  | Programmerbar       |
| Maks. startforvalgstid i t                                    | 24                  |
| Resttidsanvisning   | •                   |
| Visning av programforløp                                      | •                   |
| Displayspråk som kan stilles inn                              | •                   |
| Grunn-/målgruppeprogrammer                                    |                     |
| Grunnprogrammer   | •                   |
| Programmer for hotell- og restaurantbransjen                  | •                   |
| Programmer for alders- og sykehjem                            | •                   |
| Programmer for vaskerier                                      | •                   |

PW 6080 Vario XL [EL LP 3 AC 230V 50Hz]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med frittsvingende aggregat, kort programtid på 53 min og avløpspumpe.



EAN: 4002516235804 / Materialnummer: 11330470 /

Gammelt materialnummer: 516080X3N

|   |   |
|---|---|
| Programmer for borettslag og fellesvaskerier            | • |
| Programmer for rens av tekstiler                        | • |
| Programmer for vaskerier og renserier                   | • |
| Programmer for håndverksbedrifter                       | • |
| Programmer for brann- og redningstjenesten              | • |
| Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler | • |
| Programmer for sykehus                                  | • |
| Programmer for hurtigmatrestauranter                    | • |
| Programmer for campingplasser                           | • |
| Programmer for idrettslag                               | • |
| Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre | • |
| Programmer for private husholdninger                    | • |
| Programmer for lege- og tannlegekontorer                | • |

#### Dosering

|  |         |
|--|---------|
| Vaskemiddelbeholder  | 3 kamre |
| Patentert adapter for flytende vaskemidler                   | •       |
| Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall] | 6       |
| Nivåsensor   | •       |

#### Standard elektrotilkobling

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Oppvarmingstype      | Elektro        |
| Elektrotilkobling    | 3 AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW     | 7,95           |
| Totaltilkobling i kW | 8,20           |
| Sikring i A          | 20             |

#### Vanntilkobling/-avløp

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Kaldtvann [antall]         | 1x 1/2" med 3/4" forskruring  |
| Varmtvann [antall]         | 1x 1/2" med 3/4" forskruring  |
| Kranvann (opsjon) [antall] | 1 x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Avløpspumpe                | DN 22                         |

#### Mål og vekt

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Ytre mål, nettohøyde i mm   | 1020  |
| Ytre mål, nettobredde i mm  | 700   |
| Ytre mål, nettodybde i mm   | 727   |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm  | 1215  |
| Ytre mål, bruttbredde i mm  | 760   |
| Ytre mål, bruttdybde i mm   | 820   |
| Nettovekt i kg              | 140,0 |
| Bruttovekt i kg             | 148   |
| Maksimal gulvbelastning i N | 2330  |

#### Utslippsverdier

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen   | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i Mj/t | 3,00                |

#### Utstyr

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ubalanseovervåkning   | • |
| Desinfeksjon          | • |
| Temperaturovervåkning | • |
| Spesial-varmeelement  | • |

PW 6080 Vario XL [EL LP 3 AC 230V 50Hz]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med frittsvingende aggregat, kort programtid på 53 min og avløpspumpe.



EAN: 4002516235804 / Materialnummer: 11330470 /

Gammelt materialnummer: 516080X3N

|   |     |
|---|-----|
| Mengdeautomatikk                                | •   |
| Gjennomstrømningsmåler                          | •   |
| Kommunikasjonssjakt                             | •   |
| Maskinuavhengig tilbehør                        | •   |
| <b>Effektivitet &amp; bærekraft</b>             |     |
| Resirkuleringsgrad i %                          | 95  |
| <b>Tilkoblingsmuligheter</b>                    |     |
| Betalingsystem                                  | •   |
| Optisk grensesnitt for servicetilgang           | •   |
| Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)                | •   |
| Toppbelastningsutkobling/energistyling (opsjon) | •   |
| <b>Kapasiteter</b>                              |     |
| Vernemasker [antall]                            | 4-5 |
| Verneklær [antall]                              | 1   |
| Vernejakker [antall]                            | 1-2 |
| Syntedyner [antall]                             | 1   |
| Syntetputer [antall]                            | 1-2 |
| Dundyner [antall]                               | 1   |
| Dunputer [antall]                               | 1-2 |
| <b>Normer, sertifisering, merking</b>           |     |
| CE  | •   |
| VDE-EMC   | •   |
| VDE   | •   |
| IP-klassifisering IP X4                         | •   |
| WEEE  | •   |
| RCM   | •   |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF       | •   |