

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og SingleWash oppnår du raskt de beste vaskeresultatene.



- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats#
- Display plus enkel betjening med et fingertrykk – ComfortSensor
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter\*

\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516278092 / Materialnummer: 11387190 /  
Gammelt materialnummer: 11EG3755NDS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Konstruksjon</b>  |                             |
| Kan settes i søyle   | •                           |
| Side-by-side   | •                           |
| Kan plasseres under benk   | •                           |
| Dørhengsel   | til høyre                   |
| <b>Type</b>  |                             |
| Produktmerke   | W1 Chrome Edition           |
| Frontmater   | •                           |
| <b>Sentrifugering</b>  |                             |
| Maks. sentrifugehastighet  | 1400                        |
| Skyllestopp  | •                           |
| Funksjon «uten sentrifugering»                                   | •                           |
| <b>Design</b>  |                             |
| Farge på produktet   | Lotushvit                   |
| Panelfarge   | Lotushvit                   |
| Farge på dreiebryter   | Lotushvit / kromring        |
| Panelutførelse   | skrått                      |
| Betjeningstype   | Dreiebryter                 |
| Display  | ComfortSensor hvit, 1 linje |
| <b>Rengjøringseffekt</b>   |                             |
| Innovativ vasketeknologi PowerWash                               | •                           |
| Porsjonsriktig dosering CapDosing                                | •                           |
| <b>Skånsom behandling av tøyet</b>                               |                             |
| Skånetrommel   | •                           |
| Kapasitet i kg   | 9,0                         |
| <b>Betjeningskomfort</b>   |                             |
| Tilkobling med Miele@home  | •                           |
| Startforvalg opptil 24 t   | •                           |
| Resttidsanvisning  | •                           |
| Visning av programforløp   | •                           |
| Trommelbelysning   | LED                         |
| MultiLingua  | •                           |
| AutoClean vaskemiddelbeholder                                    | •                           |
| AddLoad  | •                           |
| <b>Effektivitet og bærekraft</b>                                 |                             |
| Energiklasse (A-G)   | A                           |
| Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen | 49                          |
| Vektet vannforbruk i l per driftssyklus                          | 48                          |
| Sentrifugeringsklasse  | B                           |
| Lydnivåklasse (ved sentrifugering)                               | A                           |
| Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW                       | 68                          |
| Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet        | 199                         |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W                             | 0,40                        |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W              | 0,80                        |
| Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»                    | •                           |
| Mengdeautomatikk   | •                           |
| Vannmengdeteller (flowmeter)                                     | •                           |
| Skumregulering   | •                           |

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og SingleWash oppnår du raskt de beste vaskeresultatene.



EAN: 4002516278092 / Materialnummer: 11387190 /

Gammelt materialnummer: 11EG3755NDS

Profesjonell Eco-motor

#### Vaskeprogrammer

QuickPowerWash

Automatic +

Bomull

Lettstelt

Finvask

Skjorter

Silke (håndvask)

Ull (håndvask)

Express 20

Mørkt tøy/Denim

Outdoor

Impregnering

Treningsstøy

Maskinrengjøring

Bomull pil

Kun skylling/stivelse

Pumpe/Sentrifugering

ECO 40-60

#### Tillegg vask

SingleWash

Kort

Bløtlegging

Forvask

Høyere vannstand

Ekstra skylling

Ekstra stille

Strykeklart

Varselsignal

AllergoWash

#### Kvalitet

Motveker laget av støpejern

#### Sikkerhet

Vannsikringssystem

Barnesikring

PIN-kode

Optisk grensesnitt

#### Tekniske data

Mål i mm (bredde)

Mål i mm (høyde)

Mål i mm (dybde)

Produktdybde med åpnet dør i mm

Vekt i kg

Total tilkoblingsverdi i kW

Spenning i V

Sikring i A

Frekvens i Hz

Lengde på elektrisk ledning i m

Bytt lyspære

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Serviceavdeling

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og SingleWash oppnår du raskt de beste vaskeresultatene.



EAN: 4002516278092 / Materialnummer: 11387190 /

Gammelt materialnummer: 11EG3755NDS

#### Vedlagt tilbehør

3 Kapsler

•

Verdikupong for Miele vaskemidler

•

#### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugisès, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEG375 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og SingleWash oppnår du raskt de beste vaskeresultatene.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm