

WSG363 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Strykeklart | Miele@home



- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter*
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Tillegget Strykeklartgir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats**
- Display plus enkel betjening med et fingertrykk – ComfortSensor
- Fullstendig app-basert styring av vaskemaskinen din med Miele@home***

* Dette gjelder alle Miele vaskemaskiner som gjør det mulig å implementere prosess- og maskinparametrene beskrevet i sammendraget av testrapporten WL 1110/18.

** Patent EP 2088231

*** Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funktionsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516278108 / Materialnummer: 11387200 / Gammelt materialnummer: 11SG3631NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 1 linje
Rengjørings effekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
MultiLingua	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A–G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	49
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse (A–G)	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	68
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	199
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•

WSG363 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Strykeklart | Miele@home



EAN: 4002516278108 / Materialnummer: 11387200 /

Gammelt materialnummer: 11SG3631NDS

Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
ULL (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningsstøy	•
Maskinrengjøring	•
Bomull pil	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Bløtlegging	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Ekstra stille	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
AllergoWash	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	93
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

WSG363 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Strykeklart | Miele@home



EAN: 4002516278108 / Materialnummer: 11387200 /

Gammelt materialnummer: 11SG3631NDS

Lengde på elektrisk ledning i m

2

Vedlagt tilbehør

3 Kapsler

Verdikupong for Miele vaskemidler

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WSG363 WCS PWash&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:


A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Strykeklart | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm