

DA 2808 EXTA

Takventilator

i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.



- Elegant design – harmonisk integrasjon i kjøkkenmiljøet
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og jevn belysning – 4 LED-lamper
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover

EAN: 4002516282907 / Materialnummer: 11392150 / Gammelt materialnummer: 28280857D

Konstruksjon	
Takventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Utluftning
Ekstern drift	•
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 20-P
Design	
Farge	rustfritt stål
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Miele@mobile-app	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	C
Årlig energiforbruk i kWh/år	111,0
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	C
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	B
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	4 x 3 W
Belysning i Lx	720 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmfunksjon	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern min. i mm	207
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern maks. i mm	207
Høyde ventilatorskrog i mm	210
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovekt i kg	14,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,01

DA 2808 EXTA

Takventilator

i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.




EAN: 4002516282907 / Materialnummer: 11392150 /
Gammelt materialnummer: 28280857D

Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling fra siden	•
Utluftningstilkobling oppe, bak og på siden	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	nødvendig
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

DA 2808 EXTA

Takventilator

i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.



DA 2808 Stainless steel (installation drawing)