

DA 2698 EXTA

Integrert ventilator

i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.



- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 880 mm 880 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og jevn belysning – 4 LED-lamper
- Elegant og effektiv – kantventilasjonspaneler
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag

EAN: 4002516283416 / Materialnummer: 11392250 / Gammelt materialnummer: 28269837D

Konstruksjon	
Integrert ventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Utluftning
Ekstern drift	•
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 19-P
Design	
Farge	BriljantHvit
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Miele@mobile-app	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	C
Årlig energiforbruk i kWh/år	112,6
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	C
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	4 x 3 W
Belysning i Lx	650 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Høyde ventilatorskrog i mm	63
Dybde ventilatorskrog i mm	293
Minimum avstand fra HiLight-plateopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	11,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,01
Spenning i V	230

DA 2698 EXTA

Integrert ventilator

i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.




EAN: 4002516283416 / Materialnummer: 11392250 /
Gammelt materialnummer: 28269837D

Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling fra siden	•
Utluftningstilkobling oppe, bak og på siden	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

DA 2698 EXTA

Integrert ventilator

i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.



DA 2698 EXT, stainless steel- Integrated cooker hood
(Installation drawing)