

## DOS G 80 Flex EP4

### Doseringspumpe

med nivåindikator for automatisk dosering av flytende oppvaskmidler.



- For beholdere med høyde på opptil 340 mm (opp til beholderåpning)
- Dosering opptil 55 Milliliter ml per minutt
- Kan innstilles via oppvaskmaskinens styring
- Inkludert fleksibelt deksel i 3 ulike størrelser
- 352 mm mm sugelanse for 5 l- og 10 l- beholdere

EAN: 4002516269908 / Materialnummer: 11393950 /  
Gammelt materialnummer: 67747040EP4

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Strømningshastighet ml/60 sek.	55
Lengde på sugelansen i mm	352
Lengde på doseringsslange til sugelanse i mm	1800
Lengde på doseringsslange fra produkt til doseringsmodul i mm	2850
Lengde på nettkabel til produkt i mm	2800

## DOS G 80 Flex EP4

### Doseringspumpe

med nivåindikator for automatisk dosering av flytende oppvaskmidler.



EAN: 4002516269908 / Materialnummer: 11393950 /

Gammelt materialnummer: 67747040EP4

Minimumsbredde beholderåpning i mm 31

Maksimumsbredde beholderåpning i mm 60

#### Standard elektrotilkobling

Faseantall 1

Nulleleder N

AC/DC AC

Spenning i V 200-230

Frekvens i Hz 50

Totaltilkobling i kW 0,01

Sikring i A 0

#### Mål og vekt

Utvendig mål, nettohøyde i mm 114

Utvendig mål, nettobredde i mm 115

Utvendig mål, nettodybde i mm 139

Utvendig mål, bruttohøyde i mm 200

Utvendig mål, bruttbredde i mm 480

Utvendig mål, bruttdybde i mm 150

Nettovekt i kg 1,57

Bruttovekt i kg 2,53