

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Slangedoseringspumpe for beholdere 5-10 l

med nivåindikator for automatisk dosering av flytende oppvaskmidler.



- For beholdere med høyde på opptil 340 mm (opp til beholderåpning)
- Dosering opptil 55 Milliliter ml per minutt
- Kan innstilles via oppvaskmaskinens styring
- Inkludert fleksibelt deksel i 3 ulike størrelser
- 352 mm mm sugelanse for 5 l- og 10 l- beholdere

EAN: 4002516269892 / Materialnummer: 11393960 /
Gammelt materialnummer: 67747050EP4

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Produkttilhørighet	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Strømningshastighet ml/60 sek.	55
Lengde på sugelansen i mm	352
Lengde på doseringsslange til sugelanse i mm	1800
Lengde på doseringsslange fra produkt til doseringsmodul i mm	2850
Lengde på nettkabel til produkt i mm	2800
Minimumsbredde beholderåpning i mm	31
Maksimumsbredde beholderåpning i mm	60
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spenning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,01
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	114
Utvendig mål, nett bredde i mm	115
Utvendig mål, nett dybde i mm	139
Utvendig mål, brutto høyde i mm	200

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Slangedoseringspumpe for beholder 5-10 l

med nivåindikator for automatisk dosering av flytende oppvaskmidler.



EAN: 4002516269892 / Materialnummer: 11393960 /

Gammelt materialnummer: 67747050EP4

Utvendig mål, bruttbredde i mm	480
--------------------------------	-----

Utvendig mål, bruttdybde i mm	150
-------------------------------	-----

Nettovekt i kg	2,14
----------------	------

Bruttovekt i kg	2,60
-----------------	------