

CS 7101-1 FL  
SmartLine-element  
med ett Dual-Wok-gassbluss



- Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Stort effektspekter –dualwok med opptil 4.500 kWkW effekt
- Enkel rengjøring – ComfortClean-gryterister vaskes i oppvaskmask.

EAN: 4002516306405 / Materialnummer: 11402780 /  
Gammelt materialnummer: 27710151NER

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Oppvarmingstype</b>  |                   |
| Oppvarmingstype   | Gass              |
| <b>Konstruksjon</b>   |                   |
| SmartLine   | •                 |
| <b>Design</b>   |                   |
| Elegante overflater i glasskeramikk                           | •                 |
| Planlimt montering  | •                 |
| Farge på glasskeramikken                                      | Svart             |
| Ovenpåliggende montering                                      | •                 |
| <b>Kokesoneutstyr</b>   |                   |
| Antall kokesoner  | 1                 |
| <b>1. kokesone/kokeområde</b>                                 |                   |
| Posisjon  | midterst          |
| Type  | Dual-Wokbrenner   |
| Størrelser i mm   | Ø 300             |
| Maks. effekt i W  | 4500              |
| <b>Betjeningskomfort</b>                                      |                   |
| Betjening via sensortaster                                    | Krampe            |
| Betjening med brytere   | •                 |
| Elektrottening med énhåndsbetjening                           | •                 |
| <b>Vedlikeholdskomfort</b>                                    |                   |
| Glasskeramikk som er lett å rengjøre                          | •                 |
| Gryterister som kan vaskes i oppvaskmaskin                    | •                 |
| <b>Sikkerhet</b>  |                   |
| GasStop   | •                 |
| <b>Tekniske data</b>  |                   |
| Mål (H x B x D) i mm  | 92 x 378 x 520    |
| Mål i mm (bredde)   | 378               |
| Mål i mm (høyde)  | 92                |
| Mål i mm (dybde)  | 520               |
| Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm  | 358/382 x 500/524 |
| Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering     | 358               |
| Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering      | 500               |
| Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm                        | 92                |
| Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering | 358               |
| Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering  | 500               |
| Vekt i kg   | 7                 |
| Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering      | 382               |
| Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering       | 524               |
| Total tilkoblingsverdi i kW                                   | 4,50              |
| Lengde på elektrisk ledning i m                               | 2,0               |
| Spennning i V   | 230               |
| Frekvens i Hz   | 50-60             |
| <b>Vedlagt tilbehør</b>                                       |                   |
| CSFG7000 FlameGuard   | •                 |
| Nettkabel   | Ja                |

CS 7101-1 FL  
SmartLine-element  
med ett Dual-Wok-gassbluss



EAN: 4002516306405 / Materialnummer: 11402780 /  
Gammelt materialnummer: 27710151NER

Dysesett for naturgass

•


Dysesett for propan

•

Wokring

•

CS 7101-1 FL  
SmartLine-element  
med ett Dual-Wok-gassbluss



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)