

WEA035 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Under vask kan enkeltplagg legges inn eller tas ut med AddLoad
- Rask oppfriskning med programmet Express 20

EAN: 4002516311294 / Materialnummer: 11477760 /  
Gammelt materialnummer: 11EA0351NDS

<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
<b>Type</b>	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
<b>Sentrifugering</b>	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
<b>Rengjøringsseffekt</b>	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
<b>Skånsom behandling av tøyet</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	7,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	B
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	51
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	45
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	199
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•

WEA035 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



EAN: 4002516311294 / Materialnummer: 11477760 /

Gammelt materialnummer: 11EA0351NDS

Finvask	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillegg vask</b>	
Kort	•
Bløtlegging	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
<b>Sikkerhet</b>	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnsikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WEA035 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm