

PWM 912 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



- Trommolvolum 110 l , kapasitet 12.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gammelt materialnummer: 51912001EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	12,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	12,0
Trommolvolum i l	110
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,20
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	5,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	74,4
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	142,2
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,68

PWM 912 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gammelt materialnummer: 51912001EU

Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,50
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	49
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	70,8
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	139,9
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,72
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	42
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	69,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,20
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	34
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	68,4
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,36
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	31
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	54
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	47
Restfuktighet ved kald skylling i %	48
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1150
g-kraft	504
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	9,60
Sikring i A	16

PWM 912 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.

EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gammelt materialnummer: 51912001EU

Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	9,60
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1350
Ytre mål, nettobredde i mm	799
Ytre mål, nettodybde i mm	924
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1480
Ytre mål, bruttbredde i mm	1090
Ytre mål, bruttdybde i mm	1130
Nettvekt i kg	271,0
Bruttvekt i kg	290
Maksimal gulvbelastning i N	4402
Utslipsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	6,48
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Fjær-i-fjær-system	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Energieffektivitet	
Resirkuleringsgrad i %	91
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•

PWM 912 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gammelt materialnummer: 51912001EU

Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Topplastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	10
Hjelmer [antall]	3
Verneklær [antall]	2
Vernejakker [antall]	3
Kjemikaliedresser [antall]	1
Syntedyner [antall]	1
Syntetputer [antall]	2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	2
Kluter, 22 g [antall]	289
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	64
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	56
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	100
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	72
Mopp, Office, 100 g [antall]	120
Mopp, Stairway, 150 g [antall]	80
Hestedekken, sommer [antall]	2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•