

KM 7689 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

i Panorama-design og med TempControl for perfekte stekeresultater



- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 PowerFlex-område og 1 TempControl-sone
- I Panoramadesign for ovenpåliggende eller planlimt innbygging
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516345077 / Materialnummer: 11507800 /

Gammelt materialnummer: 26768970NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Planlimt montering	•
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	PowerFlex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbruk i W	3000
Maks. TwinBooster-effektforbruk i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-160
Maks. effekt i W	1400
Maks. booster-effekt i W	1700
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	TempControl-kokesone
Størrelser i mm	Ø 160-230
Maks. effekt i W	2300
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	i midten bak
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 180-280
Maks. effekt i W	2600
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
4. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	3400
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300

KM 7689 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

i Panorama-design og med TempControl for perfekte stekeresultater



EAN: 4002516345077 / Materialnummer: 11507800 /

Gammelt materialnummer: 26768970NER

Betjeningskomfort

Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
TempControl	•
Displayfarge	Gul
Varmholding pluss	•
Permanent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•

Energieffektivitet

Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
--------------------------------------	---

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•


Tekniske data

Mål i mm (bredde)	916
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	408
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Antall faser	3
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	886 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	386 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	896
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	388
Vekt i kg	12

KM 7689 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

i Panorama-design og med TempControl for perfekte stekeresultater



EAN: 4002516345077 / Materialnummer: 11507800 /


Gammelt materialnummer: 26768970NER

Ytre utskæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	920
Ytre utskæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	412
Total tilkoblingsverdi i kW	11,00
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Nøytralleder	Ja
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja


KM 7689 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

i Panorama-design og med TempControl for perfekte stekeresultater



KM 7689 FL, overlying (installation drawing)



KM 7689 FL, flush (installation drawing)