

ProCare Tex 11 - 20 kg  
 Universalvaskemiddel, pulver, alkalisk, 20 kg  
 et enzymforsterket, fosfatfritt, høyeffektivt vaskemiddel.



- For optimal rengjøring av forskjellige typer tekstiler
- Utviklet spesielt for Miele Professional
- Svært effektivt, også ved lave temperaturer
- Biologisk effektive enzymer, inneholder aktivt oksygen
- Svært god oppløsningssevne på smuss og fett

EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 /  
 Gammelt materialnummer: 59705301DE

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktkategori</b>   |   |
| Vaskemaskiner  | •   |
| <b>Vaskeevne</b>   |   |
| Oppløsende effekt på smuss   | Veldig bra  |
| Oppløsende effekt på protein   | Veldig bra  |
| Oppløsende effekt på fett  | Veldig bra  |
| Blekende effekt  | Veldig bra  |
| <b>Dosering</b>  |   |
| Justering av doseringskonsentrasjon mulig  | •   |
| pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt                               | 10,0-11,0   |
| Manuell dosering   | •   |
| Kan brukes med alle vannhardheter  | •   |
| <b>Anvendelse</b>  |   |
| Vaskerier  | •   |
| Hotell- og restaurantbransjen  | •   |
| <b>Produktegenskaper</b>   |   |
| Type middel  | Universalvaskemiddel  |
| Alkalitet  | Alkalisk  |
| Aggregatform   | Pulver  |
| Innholdsstoffer  | Aktivt surstoff, Alkalier, Enzymer, Optisk blekemiddel, Zeolitter |
| Biologisk effektivt grunnet spesielle enzymer                                    | •   |
| Fosfatfritt  | •   |
| Effektiv ved temperaturer på 30 °C – 90 °C                                       | •   |
| Spesielt effektiv ved lave temperaturer  | •   |
| Tetthet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>  | 0,60  |
| Enkel håndtering   | •   |
| <b>Lagringstips</b>  |   |
| Minimal lagringstemperatur i °C  | 0   |
| Maksimal lagringstemperatur i °C   | 40  |
| Lagres tørt og frostsikkert  | •   |
| Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart | •   |
| Minste holdbarhet i måneder  | 24  |
| <b>Mål og vekt</b>   |   |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm  | 750   |
| Utvendig mål, nettobredde i mm   | 350   |
| Utvendig mål, nettodybde i mm  | 140   |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm   | 140,00  |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm   | 440,00  |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm   | 620,00  |
| Kapasitet i g  | 20000   |
| Bruttovekt i kg  | 21,00   |
| <b>Samsvar, sertifisering og merking</b>   |   |
| GHS/CLP-samsvar  | •   |