

K 2802 Vi
MasterCool kjøleskap
for førsteklasses design og teknologi i storformat.



- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Maten holder seg fersk opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor

EAN: 4002516336563 / Materialnummer: 11530710 /
Gammelt materialnummer: 36280201EU2

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Modell	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Belysning	BrilliantLight
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-hengsel	•
Styring	
Betjeningskonsept	MasterSensor
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Ecomodus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Høydejusterbare hyller av sikkerhetsglass	2
Antall grønnsaksskuffer	1
Antall skuffer for ferske matvarer	2
SlidingShelf	•
Flaskehylle for hermetikk	1
Flaskehylle	3
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	165,71
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,45
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Overløpssikring	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Nisjebredden i mm min.	762
Nisjebredden i mm maks.	765
Nisjehøyden i mm min.	2134
Nisjehøyden i mm maks.	2164

K 2802 Vi
MasterCool kjøleskap
for førsteklasses design og teknologi i storformat.



EAN: 4002516336563 / Materialnummer: 11530710 /
Gammelt materialnummer: 36280201EU2

Nisjedybde i mm	629
Produktbredde i mm	756
Produkt høyde i mm	2127
Produkt dybde i mm	610
Vekt i kg	157,5
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	27
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	467
derav PerfectFresh-sone i l	69
4-stjerners frysese i l	0
Totalt nyttevolum i l	467
Lagringstid ved feil i t	0
Støyklasse (A-D)	C
Lydnivå i dB(A) re1pW	40
Strømforbruk i milliampere (mA)	3000
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	3,0
Bytt lyspære	Kundendienst

Vedlagt tilbehør

Active AirClean-filter

•

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

K 2802 Vi
MasterCool kjøleskap
for førsteklasses design og teknologi i storformat.

