

K 2902 Vi
MasterCool kjøleskap
for førsteklasses design og teknologi i storformat.



- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Maten holder seg fersk opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor

EAN: 4002516336570 / Materialnummer: 11530720 /
Gammelt materialnummer: 36290201EU2

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Modell	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan henges om	•
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Belysning	BrilliantLight
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-hengsel	•
Styring	
Betjeningskonsept	MasterSensor
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Ecomodus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Høydejusterbare hyller av sikkerhetsglass	2
Antall grønnsaksskuffer	1
Antall skuffer for ferske matvarer	2
SlidingShelf	•
Flaskehyller	3
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	181,77
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,49
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Overløpssikring	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	914
Nisjebredde i mm maks.	918
Nisjehøyde i mm min.	2134
Nisjehøyde i mm maks.	2164
Nisjedybde i mm	629

K 2902 Vi
MasterCool kjøleskap
for førsteklasses design og teknologi i storformat.



EAN: 4002516336570 / Materialnummer: 11530720 /
Gammelt materialnummer: 36290201EU2

Produktbredde i mm	908
Produkt høyde i mm	2127
Produkt dybde i mm	610
Vekt i kg	176,0
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	48
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	579
derav PerfectFresh-sone i l	85
4-stjerners frysone i l	0
Totalt nyttevolum i l	579
Lagringstid ved feil i t	0
Støyklasse (A-D)	C
Lydnivå i dB(A) re1pW	40
Strømforbruk i milliampere (mA)	3000
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	3,0
Bytt lyspære	Kundendienst

Vedlagt tilbehør

Active AirClean-filter

•

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

K 2902 Vi
MasterCool kjøleskap
for førsteklasses design og teknologi i storformat.

