

CM 5310 Silence  
Frittstående kaffemaskin  
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon

EAN: 4002516341857 / Materialnummer: 11541590 /  
Gammelt materialnummer: 29531005NER

Modell og design	
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem	•
Farge	Bjørnebærrød
Fordeler	
AromaticSystem	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Kjeglakvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig	•
Programmerbar malmengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	1
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	200
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	200
Kapasitet, vanntank i l	1,3
Kapasitet dryppskål i l	0,8
Lett tilgjengelige beholdere	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Kaffekanne	•

CM 5310 Silence  
Frittstående kaffemaskin  
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



EAN: 4002516341857 / Materialnummer: 11541590 /  
Gammelt materialnummer: 29531005NER

Effektivitet og forbruksverdier	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Vedlikeholdskomfort	
Manuell avkalking	•
Automatisk skylling av melkerøret fra varntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Sikkerhet	
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Høydejusterbar drikkedyse i cm	13,5
Høydejusterbar drikkedyse i cm	8,0
Produktbredde i mm	241
Produkthøyde i mm	360
Produktdybde i mm	460
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Lengde på elektrisk ledning i m	1,2
Vedlagt tilbehør	
Avkalkingstabletter	•
Rengjøringstabletter	•
Hurtigveiledning på baksiden av maskinen	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,