

CM 5510 Silence
Frittstående kaffemaskin
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon

EAN: 4002516341871 / Materialnummer: 11541640 /
Gammelt materialnummer: 29551004NER

Modell og design	
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem	•
Farge	Roségold PearlFinish
Fordeler	
AromaticSystem	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Programmerbare nyterprofiler	2
Kjeggelkvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig	•
Programmerbar malmengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	1
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	200
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	200
Kapasitet, vanntank i l	1,3
Kapasitet dryppskål i l	0,8
Lett tilgjengelige beholdere	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Svært varmt vann enkel	•

CM 5510 Silence
Frittstående kaffemaskin
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



EAN: 4002516341871 / Materialnummer: 11541640 /
Gammelt materialnummer: 29551004NER

Kaffekanne

•

Effektivitet og forbruksverdier

Energibesparende Eco-modus kan slås av og på

•

Vedlikeholdskomfort

Manuell avkalking

•

Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken

•

Komfortable rengjøringsprogrammer

•

Automatisk skyllefunksjon

•

ComfortClean

•

Uttakbart melkerør

•

Uttakbar bryggeenhet

•

Justerbar vannhardhet

•

Sikkerhet

Elektronisk barnesikring

•

Tekniske data

Høydejusterbar driktedyse i cm

13,5

Høydejusterbar driktedyse i cm

8,0

Produktbredde i mm

241

Produktthøyde i mm

360

Produktdybde i mm

460

Total tilkoblingsverdi i kW

1,45

Spenning i V

220-240

Sikring i A

10

Faseantall

1

Lengde på elektrisk ledning i m

1,2

Vedlagt tilbehør

Avkalkingstabletter

•

Rengjøringstabletter

•

Hurtigveiledning på baksiden av maskinen

•

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,