

CM 5510 Silence  
Frittstående kaffemaskin  
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon

EAN: 4002516341871 / Materialnummer: 11541640 /  
Gammelt materialnummer: 29551004NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	CM 5510 Silence
Produsentens materialnummer	11541640
EAN-nummer	4002516341871
Konstruksjon og design	
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem	•
Farge	Roségold (PF)
Fordeler	
AromaticSystem	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Programmerbare nyterprofiler	2
Kjeglekværn som bevarer aromaen	•
Justerbar malegrad	•
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor
MultiLingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	1
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	200
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	200
Kapasitet, vanntank i l	1,3
Kapasitet, restbeholder i antall	7
Kapasitet dryppskål i l	0,8
Lett tilgjengelige beholdere	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•

## CM 5510 Silence

Frittstående kaffemaskin

med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



EAN: 4002516341871 / Materialnummer: 11541640 /

Gammelt materialnummer: 29551004NER

Melkeskum dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Svært varmt vann enkel	•
Kaffekanne	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
<b>Energieffektivitet</b>	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Effektforbruk i standbymodus i W	<=0,3
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Manuell avkalking	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
<b>Sikkerhet</b>	
Elektronisk barnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Høydejusterbar drikkedyse i cm	13,5
Høydejusterbar drikkedyse i cm	8,0
Produktbredde i mm	241
Produkthøyde i mm	360
Produktdybde i mm	460
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Lengde på elektrisk ledning i m	1,0
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Avkalkingstabletter	•
Rengjøringstabletter	•
Hurtigveiledning på baksiden av maskinen	•
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar