

G 5232 SCU Selection

Oppvaskmaskin for plassering under benk
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – Comfort kurvinnredning
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkur

EAN: 4002516355267 / Materialnummer: 11573350 /
Gammelt materialnummer: 21523236NER

Type	
Oppvaskmaskiner for plassering under benk	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Brilliant-hvit
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	Gul
Komfort	
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	akustisk
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	C
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,9
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,74
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	74
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,52
Varigheten til ECO-programmet i minutter	238
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
Oppvaskalternativer	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
ekstra bestikkur	•
Kurvinnredning	Comfort

G 5232 SCU Selection

Oppvaskmaskin for plassering under benk
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516355267 / Materialnummer: 11573350 /
Gammelt materialnummer: 21523236NER

Antall kuverter 14

Sikkerhet

Waterproof-system

•

Barnesikring

•

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

805

Nisjehøyde maksimal i mm

870

Nisjedybde i mm

570

Produktbredde i mm

598

Produktthøyde i mm

805

Produkttybde i mm

570

Produkttybde med åpnet dør i cm

116,5

Nettovekt i kg

44,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spenning i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

Standard for elektrisk frekvens

50

Lengde vanninntaksslange i cm

1,50

Lengde vannavløpsslange i cm

1,50

Lengde på elektrisk ledning i m

1,70

Vedlagt tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk.)


•

Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris

•

G 5232 SCU Selection

Oppvaskmaskin for plassering under benk
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)