

CM 6160 MilkPerfection

Frittstående kaffemaskin

med WiFiConn@ct og mange ulike kaffespesialiteter for størst mulig frihet.



- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Samtidig tilberedning med et tastetrykk – OneTouch for Two
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Enkel kommunikasjon med maskinen – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357858 / Materialnummer: 11579650 /
Gammelt materialnummer: 29616001NER

| Modell og design | |
|---------------------------------------------|--------------|
| Frittstående kaffemaskin med bønnesystem | • |
| Farge | Lotushvit |
| Fordeler | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch-tilberedning | • |
| OneTouch for Two-tilberedning | • |
| DoubleShot | • |
| Programmerbare nyterprofiler | 4 |
| Kjeglakvern som bevarer kaffens aroma | • |
| Justerbar malegrad | • |
| Enda en kaffesort i form av pulver er mulig | • |
| Programmerbar malemengde | • |
| Programmerbar vannmengde | • |
| Programmerbar vanntemperatur | • |
| Programmerbar melkemengde | • |
| Programmerbar melkeskummengde | • |
| Programmerbar forbrygging | • |
| TeaTimer | • |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| PerformanceMode | • |
| BrilliantLight | • |
| Ekspertmodus | • |
| Multilingua | • |
| Antall bønnesorter | 1 |
| Antall bønnebeholdere | 1 |
| Kapasitet pr. bønnebeholder A i g | 300 |
| Kapasitet bønnebeholder totalt i g | 300 |
| Kapasitet, vanntank i l | 1,8 |
| Kapasitet, restbeholder i antall | 10 |
| Kapasitet dryppeskål i l | 0,8 |
| Lett tilgjengelige beholdere | • |
| Programmerbar standbytid | • |
| Individuelle innstillinger | • |
| Drikkespesialiteter | |
| Valgbar drikkmengde i ml | 20-300 |
| Ristretto enkel | • |
| Ristretto dobbel | • |
| Espresso enkel | • |
| Espresso dobbel | • |
| Kaffe enkel | • |
| Kaffe dobbel | • |
| Kaffe lang enkel | • |
| Kaffe lang dobbel | • |
| Cappuccino enkel | • |
| Cappuccino dobbel | • |
| Latte Macchiato enkel | • |
| Latte Macchiato dobbel | • |

CM 6160 MilkPerfection Frittstående kaffemaskin

med WiFiConn@ct og mange ulike kaffespesialiteter for størst mulig frihet.



EAN: 4002516357858 / Materialnummer: 11579650 /
Gammelt materialnummer: 29616001NER

| | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Varm melk enkel | • |
| Varm melk dobbel | • |
| Melkeskum enkel | • |
| Melkeskum dobbel | • |
| Espresso Macchiato enkel | • |
| Espresso Macchiato dobbel | • |
| Cappuccino Italiano enkel | • |
| Cappuccino Italiano dobbel | • |
| Flat white enkel | • |
| Flat white dobbel | • |
| Café au lait enkel | • |
| Café au lait dobbel | • |
| Caffè Latte enkel | • |
| Caffè Latte dobbel | • |
| Varmt vann enkel | • |
| Svært varmt vann enkel | • |
| Sort te enkel | • |
| Urtete enkel | • |
| Fruktte enkel | • |
| Grønn te enkel | • |
| Hvit te enkel | • |
| Japansk te enkel | • |
| Kaffekanne | • |
| Effektivitet og forbruksverdier | |
| Energibesparende Eco-modus kan slås av og på | • |
| Effektforbruk i standbymodus i W | 0,1 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 0,5 |
| Vedlikeholdskomfort | |
| Manuell avkalking | • |
| Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken | • |
| Komfortable rengjøringsprogrammer | • |
| Automatisk skyllefunksjon | • |
| ComfortClean | • |
| Uttakbart melkerør | • |
| Uttakbar bryggeenhet | • |
| Justerbar vannhardhet | • |
| Tekniske data | |
| Høydejusterbar drikkedyse i cm | 14,0 |
| Høydejusterbar drikkedyse i cm | 8,0 |
| Produktbredde i mm | 251 |
| Produkt høyde i mm | 359 |
| Produkt dybde i mm | 427 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 1,45 |
| Spenning i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantall | 1 |
| Pumpetrykk i bar | 15 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,4 |
| Vedlagt tilbehør | |
| Melkerør i rustfritt stål | • |
| Avkalkingstabletter | • |

CM 6160 MilkPerfection
Frittstående kaffemaskin
med WiFiConn@ct og mange ulike kaffespesialiteter for størst mulig frihet.



EAN: 4002516357858 / Materialnummer: 11579650 /
Gammelt materialnummer: 29616001NER

Rengjøringstabletter

Hurtigveiledning på baksiden av maskinen

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

-
-

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , , ,