

CM 6160 MilkPerfection Frittstående kaffemaskin

med WiFiConn@ct og mange ulike kaffespesialiteter for størst mulig frihet.



- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Samtidig tilberedning med et tastetrykk – OneTouch for Two
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Enkel kommunikasjon med maskinen – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357865 / Materialnummer: 11579660 /
Gammelt materialnummer: 29616020NER

Modell og design	
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem	•
Farge	ObsidianSort
Fordeler	
AromaticSystem	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
DoubleShot	•
Programmerbare nyterprofiler	4
Kjeglekvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Ekspertmodus	•
MultiLingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	1
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	300
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	300
Kapasitet, vanntank i l	1,8
Kapasitet, restbeholder i antall	10
Kapasitet dryppskål i l	0,8
Lett tilgjengelige beholdere	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•

CM 6160 MilkPerfection Frittstående kaffemaskin

med WiFiConn@ct og mange ulike kaffespesialiteter for størst mulig frihet.



EAN: 4002516357865 / Materialnummer: 11579660 /
Gammelt materialnummer: 29616020NER

Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dobbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dobbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dobbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Varmt vann enkel	•
Svært varmt vann enkel	•
Sort te enkel	•
Urtete enkel	•
Fruktte enkel	•
Grønn te enkel	•
Hvit te enkel	•
Japansk te enkel	•
Kaffekanne	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Effektforbruk i standbymodus i W	0,1
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,5
Vedlikeholdskomfort	
Manuell avkalking	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Tekniske data	
Høydejusterbar drikkedyse i cm	14,0
Høydejusterbar drikkedyse i cm	8,0
Produktbredde i mm	251
Produkt høyde i mm	359
Produkt dybde i mm	427
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Pumpetrykk i bar	15
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Vedlagt tilbehør	
Melkerør i rustfritt stål	•
Avkalkingstabletter	•

CM 6160 MilkPerfection
Frittstående kaffemaskin
med WiFiConn@ct og mange ulike kaffespesialiteter for størst mulig frihet.



EAN: 4002516357865 / Materialnummer: 11579660 /
Gammelt materialnummer: 29616020NER

Rengjøringsstabletter

Hurtigveiledning på baksiden av maskinen

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

-
-

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , , ,