

CM 6560 MilkPerfection
Frittstående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, melkebeholder og mange kaffespesialiteter for størst frihet.



- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Samtidig tilberedning med et tastetrykk – OneTouch for Two
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Enkel kommunikasjon med maskinen – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357902 / Materialnummer: 11579720 /
Gammelt materialnummer: 29656003NER

Modell og design	
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem	•
Farge	GraffitiGrå PearlFinish
Fordeler	
AromaticSystem	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
DoubleShot	•
Programmerbare nyterprofiler	8
Kjeglekvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Ekspertmodus	•
Koppvarmer	•
MultiLingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	1
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	300
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	300
Kapasitet, vanntank i l	1,8
Kapasitet melkebeholder i l	0,7
Kapasitet, restbeholder i antall	10
Kapasitet dryppskål i l	0,8
Lett tilgjengelige beholdere	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•

CM 6560 MilkPerfection
Frittstående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, melkebeholder og mange kaffespesialiteter for størst frihet.



EAN: 4002516357902 / Materialnummer: 11579720 /
Gammelt materialnummer: 29656003NER

Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dobbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dobbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dobbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Varmt vann enkel	•
Svært varmt vann enkel	•
Sort te enkel	•
Urtete enkel	•
Fruktte enkel	•
Grønn te enkel	•
Hvit te enkel	•
Japansk te enkel	•
Kaffekanne	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Effektforbruk i standbymodus i W	0,1
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,5
Vedlikeholdskomfort	
Manuell avkalking	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Tekniske data	
Høydejusterbar drikkedyse i cm	14,0
Høydejusterbar drikkedyse i cm	8,0
Produktbredde i mm	251
Produkt høyde i mm	359
Produkt dybde i mm	427
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Pumpetrykk i bar	15
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4

CM 6560 MilkPerfection
Frittstående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, melkebeholder og mange kaffespesialiteter for størst frihet.



EAN: 4002516357902 / Materialnummer: 11579720 /
Gammelt materialnummer: 29656003NER

Vedlagt tilbehør

Melkerør i rustfritt stål	•
Melkebeholder av glass	•
Verdikupong for kaffekanne CJ 1	•
Verdikupong for 4 x 250 g kaffebønner Black Edition ONE FOR ALL	•
Avkalkingstabletter	•
Rengjøringstabletter	•
Hurtigveiledning på baksiden av maskinen	•

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,