

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516358220 / Materialnummer: 11580310 /
Gammelt materialnummer: 51514005EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	14,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	14,0
Trommelvolum i l	130
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,80
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,20
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,20
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,07
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	109,2
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	184,4
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,80
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,96
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	49
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	100,8
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	185,2
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,98
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	58
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	45
Restfuktighet ved kald skylning i %	53
Restfuktighet ved varm skylning i %	49
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1025
g-kraft	364
Testede driftstimer	30000

- Trommelvolum 130 l, kapasitet 14.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Optimal betjen.komfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516358220 / Materialnummer: 11580310 /
Gammelt materialnummer: 51514005EU

Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	9,60
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	9,60
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1350
Ytre mål, nettobredde i mm	799
Ytre mål, nettodybde i mm	995
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1480
Ytre mål, bruttbredde i mm	1090
Ytre mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovekt i kg	276,0
Bruttovekt i kg	295
Maksimal gulvbelastning i N	4453
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	6,48
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516358220 / Materialnummer: 11580310 /
Gammelt materialnummer: 51514005EU

Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
Fjær-i-fjær-system	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Energieffektivitet	
Resirkuleringsgrad i %	92
Tilkoblingsmuligheter	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Kluter, 22 g [antall]	320
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	74
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	64
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	117
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	82
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•