

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



- Trommelvolum 130 l, kapasitet 14,0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Optimal betjen.komfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

EAN: 4002516358237 / Materialnummer: 11580320 / Gammelt materialnummer: 51514008EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	14,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	14,0
Trommelvolum i l	130
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,80
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,20
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,20
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,07
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	109,2
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	184,4
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,80
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,96
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	49
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	100,8
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	185,2
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,98
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	58
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	45
Restfuktighet ved kald skylling i %	53
Restfuktighet ved varm skylling i %	49
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1025
g-kraft	364
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516358237 / Materialnummer: 11580320 / Gammelt materialnummer: 51514008EU

Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	9,60
Sikring i A	35
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3 AC 230V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	9,60
Sikring i A	35
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1350
Ytre mål, nettobredde i mm	799
Ytre mål, nettodybde i mm	995
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1480
Ytre mål, bruttbredde i mm	1090
Ytre mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovekt i kg	292,0
Bruttovekt i kg	311
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	4610
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	6,48
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
Fjær-i-fjær-system	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.