

H 7262 BP

Stekeovn

med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkelt rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skinner

EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gammelt materialnummer: 22726225NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn for innbygging	•
VitroLine	•
Farge på produktet	ObsidianSort
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
Steketermometer	med kabel
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5

H 7262 BP  
Stekeovn  
med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /  
Gammelt materialnummer: 22726225NER

Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpse	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1

#### Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 7262 BP  
Stekeovn  
med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP  
Stekeovn  
med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings