


PFD 101 i

Integrerte oppvaskmaskiner

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



- Kapasitet: 13 kuberter på kun 17 min*
- Maksimal sluttskyllingstemperatur på 82 °C
- 13 % lavere energiforbruk**
- Alt helt tørt – AutoOpen-ekstra tørking
- Fleksibel plassering av oppvask for gode rengjøringsresultater

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

** Basert på ECO-programmet, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516366782 / Materialnummer: 11605320 /


Gammelt materialnummer: 61010101EP4

Modell og utførelse	
Konstruksjon	Halvintegrert oppvaskmaskin
Serie	ProfiLine
Vaskesystem	Frontmater med friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	Uten front
Sidevegger	Galvanisert
Panelfarge	CleanSteel
Minimal frontplatevekt i kg	4,0
Maksimal frontplatevekt i kg	11,0
Bruk	
Egnet for kontorer og byråer	•
Egnet for private husholdninger	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for idrettslag	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	75
Korteste programtid i min	17
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	82
Kapasitet kuvert/last	13
Levetid i vaskesykluser	12500
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programvalgstaster
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	8
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Sil-kontrollampe	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,10
Totaltilkobling i kW	7,30
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	1,70
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Totaltilkobling i kW	2,10
Sikring i A	10-16

PFD 101 i

Integrerte oppvaskmaskiner

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516366782 / Materialnummer: 11605320 /


Gammelt materialnummer: 61010101EP4

Vanntilkobling/-avløp	
Kaldt- eller varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	6,50
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Lengde vanninntaksslange i cm	150
Lengde vannavløpsslange i cm	150
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	805
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	570
Ytre mål, bruttohøyde i mm	970
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	690
Maskinkapasitet, høyde i mm	540
Maskinkapasitet, bredde i mm	510
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	450
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	450
Innlastingshøyde over gulv i mm	210
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	46
Bruttovekt i kg	55
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1000
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	0,0
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Hygiene	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Kunststoff	•
Energispar/ECO	•
Intensiv	•
Kurvinnredning	
Kurvutstyr ExtraComfort P	•
Fleksibel kurvinnredning FlexLine	•
FlexCare-glassholder [antall]	2
FlexCare-koppholder [antall]	1
Bestikkurv	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
Utstyr	
Profesjonell elektrotilkobling	•

PFD 101 i

Integrerte oppvaskmaskiner

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516366782 / Materialnummer: 11605320 /

Gammelt materialnummer: 61010101EP4

Tørking	Ekstra tørking, Aktiv kondensstørking, AutoOpen-ekstra tørking
AutoClose	•
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•
EcoFeedback	•
Barnesikring	•
Brilliant GlassCare	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
Optisk gresnesnitt	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
Effektivitet	
Kapasiteten til ECO-programmet i antall kuverter	13
Energiklasse (A-G)	E
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask i kWh	93
Vannforbruket til ECO-programmet per vask i l	12,0
Lydnivåklasse (A-D)	C
Lydnivå i dB(A)re1pW	46
Programtid for ECO-programmet i min	250
Tilkoblingsmuligheter	
Ekstern doseringsmodul for flytende rengjøringsmiddel	•
WiFi	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
VDE	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•