


## PFD 101 U

Oppvaskmaskiner for plassering under benk

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



- Kapasitet: 13 kuberter på kun 52 min\*
- 13 % lavere energiforbruk\*\*
- Alt helt tørt – AutoOpen-ekstra tørking
- Intuitiv betjening med oversiktlig panel
- Fleksibel plassering av oppvask for gode rengjøringsresultater

\* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

\*\* Basert på ECO-programmet, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516366799 / Materialnummer: 11605330 /


Gammelt materialnummer: 61010102EP4

| <b>Modell og utførelse</b>             |   |
|--|---|
| Konstruksjon                           | Oppvaskmaskiner for plassering under benk |
| Serie                                  | ProfiLine                                 |
| Vaskesystem                            | Frontmatere – friskvann                   |
| Antall vaskenivåer                     | 2   |
| Front                                  | BrilliantHvit                             |
| Sidevegger                             | Galvanisert                               |
| Panelfarge                             | CleanSteel                                |
| <b>Bruk</b>                            |   |
| Egnet for alders- og sykehjem          | •   |
| Egnet for sykehus                      | •   |
| Egnet for pensjonater                  | •   |
| Egnet for barnehager/SFO               | •   |
| Egnet for universiteter og skoler      | •   |
| Egnet for kontorer og byråer           | •   |
| Egnet for private husholdninger        | •   |
| Egnet for håndverksbransjen            | •   |
| Egnet for idrettslag                   | •   |
| <b>Effektdata</b>                      |   |
| Dokumentert effekt mot virus           | •   |
| Testet hygiene                         | •   |
| Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min      | 75  |
| Korteste programtid i min              | 17  |
| Maksimal slutt skylingstemperatur i °C | 82  |
| Kapasitet kuvert/last                  | 13  |
| Levetid i vaskesykluser                | 12500                                     |
| <b>Miele MOVE</b>                      |   |
| Nettverkskompatibel med Miele MOVE     | •   |
| <b>Styring</b>                         |   |
| Styringstype                           | Elektronisk styring                       |
| Programvalg                            | Programtaster                             |
| Maks. startforvalgstid i t             | 24  |
| Resttidsanvisning                      | •   |
| Oppvaskprogrammer [antall]             | 8   |
| Visning av programforløp               | •   |
| Displayspråk som kan stilles inn       | •   |
| Sil-kontrollampe                       | •   |
| <b>Standard elektrotilkobling</b>      |   |
| Elektrotilkobling                      | 3N AC 400V 50HZ                           |
| Varmeeffekt i kW                       | 7,10                                      |
| Totaltilkobling i kW                   | 7,30                                      |
| Sikring i A                            | 16  |
| Lengde på nettkabelen i m              | 1,70                                      |
| <b>Mulig spenningsvariant 1</b>        |   |
| Elektrotilkobling                      | AC 230V 50HZ                              |
| Varmeeffekt i kW                       | 1,90                                      |
| Totaltilkobling i kW                   | 2,10                                      |

## PFD 101 U

Oppvaskmaskiner for plassering under benk

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516366799 / Materialnummer: 11605330 /


Gammelt materialnummer: 61010102EP4

|  |                    |
|--|--------------------|
| Sikring i A                                | 10-16              |
| <b>Vanntilkobling/-avløp</b>               |                    |
| Kaldt- eller varmtvann [antall]            | 1                  |
| Nødvendig flytetrykk i bar                 | 1,00-10,00         |
| Avløpspumpe [DN]                           | 22                 |
| Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm   | 100                |
| Integrert kalkfilter                       | •                  |
| Maksimal vannhardhet i mmol/l              | 6,50               |
| Vannsikringssystem                         | Waterproofsystem   |
| Lengde vanninntaksslange i cm              | 150                |
| Lengde vannavløpsslange i cm               | 150                |
| <b>Mål og vekt</b>                         |                    |
| Ytre mål, høyde i mm                       | 805                |
| Ytre mål, bredde i mm                      | 598                |
| Ytre mål, dybde i mm                       | 570                |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm                 | 960                |
| Ytre mål, bruttbredde i mm                 | 670                |
| Ytre mål, bruttodybde i mm                 | 700                |
| Maskinkapasitet, høyde i mm                | 540                |
| Maskinkapasitet, bredde i mm               | 510                |
| Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm       | 450                |
| Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm      | 450                |
| Innlastingshøyde over gulv i mm            | 210                |
| Påkrevd nisjebredde i mm                   | 600                |
| Nettovekt [kg]                             | 44                 |
| Bruttovekt i kg                            | 51                 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup> | 1000               |
| <b>Utslippsverdier</b>                     |                    |
| Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)        | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Lydnivå (LwA)                              | 0,0                |
| <b>Programmer</b>                          |                    |
| Universal                                  | •                  |
| Kort                                       | •                  |
| Hygiene                                    | •                  |
| Kaldt/Forskylling                          | •                  |
| Glass                                      | •                  |
| Kunststoff                                 | •                  |
| Energispar/ECO                             | •                  |
| Intensiv                                   | •                  |
| <b>Kurvinnredning</b>                      |                    |
| Kurvutstyr ExtraComfort P                  | •                  |
| Fleksibel kurvinnredning FlexLine          | •                  |
| FlexCare-glassholder [antall]              | 2                  |
| FlexCare-koppholder [antall]               | 1                  |
| Bestikkurv                                 | •                  |
| Høydejusterbar overkurv                    | •                  |
| Kan kombineres med flaskekurven APFD 210   | •                  |

## PFD 101 U

Oppvaskmaskiner for plassering under benk

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516366799 / Materialnummer: 11605330 /

Gammelt materialnummer: 61010102EP4

| <b>Utstyr</b>   |  |
|---|--|
| Profesjonell elektrotilkobling  | •  |
| Tørking   | AutoOpen-ekstra tørking, Lengre tørking, Aktiv kondens tørking |
| 1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel | •  |
| Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet                                    | •  |
| AutoClose   | •  |
| EcoFeedback   | •  |
| Brilliant GlassCare   | •  |
| Barnesikring  | •  |
| Sluttskyllingstemperatur som kan endres   | •  |
| Optisk gresnesnitt  | •  |
| SmartStart  | •  |
| FlexiTimer med EcoStart   | •  |
| WiFi  | •  |
| <b>Effektivitet og bærekraft</b>  |  |
| Kapasiteten til ECO-programmet i antall kuverter                                | 13   |
| Energiklasse (A-G)  | E  |
| Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask i kWh                           | 93   |
| Vannforbruket til ECO-programmet per vask i l                                   | 12,0   |
| Lydnivåklasse (A-D)   | C  |
| Lydnivå i dB(A)re1pW  | 46   |
| Programtid for ECO-programmet i min   | 250  |
| <b>Tilkoblingsmuligheter</b>  |  |
| Ekstern doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel                               | •  |
| <b>Normer, sertifisering, merking</b>   |  |
| CE  | •  |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF                                       | •  |
| VDE   | •  |
| EMV radiostøybeskyttelse  | •  |
| DIN EN 17735  | •  |
| EN 1717   | •  |