

PFD 104 SCVi XXL

Fullintegret oppvaskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-skuff

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



- Kapasitet: 14 kuberter på kun 17 min*
- Fleksibel plassering av oppvask for gode rengjøringsresultater
- Automatisk døråpning ved å banke to ganger – Knock2open
- Alt helt tørt – AutoOpen-ekstra tørking
- Innovativ design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516366829 / Materialnummer: 11605360 /
Gammelt materialnummer: 61010405EP4

Modell og utførelse	
Konstruksjon	Fullintegrete oppvaskmaskiner
XXL-oppvaskmaskiner	•
Serie	ProfiLine
Vaskesystem	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	Uten front
Sidevegger	Galvanisert
Panelfarge	Obsidiansort
Minimal frontplatevekt i kg	5,0
Maksimal frontplatevekt i kg	12,0
Bruk	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for pensjonater	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Egnet for kontorer og byråer	•
Egnet for private husholdninger	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for idrettslag	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	75
Korteste programtid i min	17
Maksimal sluttskylningstemperatur i °C	82
Kapasitet kuvert/last	14
Levetid i vaskesykluser	12500
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	8
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Sil-kontrollampe	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,10
Totaltilkobling i kW	7,30
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	1,70

PFD 104 SCVi XXL

Fullintegret oppvaskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-skuff

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516366829 / Materialnummer: 11605360 /
Gammelt materialnummer: 61010405EP4

Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Totaltilkobling i kW	2,10
Sikring i A	10-16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldt- eller varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integret kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	6,50
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Lengde vanninntaksslange i cm	150
Lengde vannavløpsslange i cm	150
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	845
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	550
Ytre mål, bruttohøyde i mm	960
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	700
Maskinkapasitet, høyde i mm	580
Maskinkapasitet, bredde i mm	510
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	450
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	450
Innlastingshøyde over gulv i mm	210
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	51
Bruttovekt i kg	58
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1000
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	45,0
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Hygiene	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Kunststoff	•
Energispar/ECO	•
Intensiv	•
Kurvinnredning	
Kurvutstyr MaxiComfort P	•
Fleksibel kurvinnredning FlexLine	•
FlexCare-glassholder [antall]	4
FlexCare-koppholder [antall]	2

PFD 104 SCVi XXL

Fullintegret oppvaskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-skuff

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516366829 / Materialnummer: 11605360 /

Gammelt materialnummer: 61010405EP4

Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
Patentert 3D-MultiFlex-skuff	•
Utstyr	
Profesjonell elektrotilkobling	•
Tørring	AutoOpen-ekstra tørring, Lengre tørring, Aktiv kondensløser
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Optisk grensesnitt	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
WiFi	•
Effektivitet og bærekraft	
Kapasiteten til ECO-programmet i antall kuverter	14
Energiklasse (A-G)	E
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask i kWh	95
Vannforbruket til ECO-programmet per vask i l	12,0
Lydnivåklasse (A-D)	C
Lydnivå i dB(A)re1pW	45
Programtid for ECO-programmet i min	250
Tilkoblingsmuligheter	
Ekstern doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
VDE	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•