


## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Rulle, elektrisk

m/lamellbevinkl., innfør.bånd og tilb.føringssyst. for tekst. i maritim virks..



- Kapasitet 67.0 kg/t\*, valsediameter 365 mm, arbeidsbredde 2040 mm
- Rask avkjøling av tekstiler – EasyFold-utføringsbord
- Toppmoderne styring – Touchdisplay
- Rask tilgang til de viktigste innstillingene – Favorittprogram
- Maks. rulleeffekt – fleksibel montert strykesåle

\* Ved 50 % restfuktighet – effektangivelser i henhold til DIN 11 902: Rullekapasiteten som det er reelt å oppnå, avhenger av rammebetingelsene, for eksempel typen av tekstiler og erfaringen til personalet som betjener rullen.

EAN: 4002516367611 / Materialnummer: 11606170 /


Gammelt materialnummer: 53421109SOM

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Tekstillinnføring i front, tekstilutføring på baksiden
Kan oppstilles inntil vegg	•
Serie	Professional
Kabinett	Jerngrå
Valsediameter i mm	365
Arbeidsbredde i mm	2040
Materiale strykesåle	Aluminium
Underbevikling	Polstring med lamellfjær
Rullelede	Aramid-nåleiltduk
<b>Bruk</b>	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
<b>Effektdata</b>	
Maks. rullekapasitet ved 25 % restfuktighet i kg/t	113,0
Maks. rullekapasitet ved 50 % restfuktighet i kg/t	67,0
Testede driftstimer	20000
<b>Styring</b>	
Styringstype	Touchdisplay
Touchdisplay (opsjon)	Touch-Display PRI
Programinnstilling	Innstilling av definerte programparametere
Minimal valsehastighet, justerbar i m/min	1,5
Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min	5,4
Justerbar temperatur	Trinnløs
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50-60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	22,90
Totaltilkobling i kW	23,50
Sikring i A	50
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, høyde i mm	1110
Ytre mål, bredde i mm	2759
Ytre mål, dybde i mm	1441
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1388
Ytre mål, bruttbredde i mm	2866
Ytre mål, bruttodybde i mm	1096
Nettovekt i kg	458
Bruttovekt i kg	537
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	4493
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	13,70
<b>Utstyr</b>	
Patentert EasyFold-utføringsbord	•
Forlenger til utføringsbord (ekstrautstyr)	•
HPC-strykesåle	•
Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelseslist	•

PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Rulle, elektrisk

m/lamellbevinkl., innfør.bånd og tilb.føringssyst. for tekst. i maritim virks..



EAN: 4002516367611 / Materialnummer: 11606170 /

Gammelt materialnummer: 53421109SOM

Føtbryterlist FlexControl	•
Innføringsbord med båndinnføring	•
Tøyavtager	•
Tekstilkasse	•
Tilbakeføring av tekstiler	•
Deksel (opsjon)	•
Favorittprogram	•
Registrering av feilinnføring	•
Luftfjæring	•
Pausefunksjon	•
Høyt presstrykk	•
Symbol som vises når strykesålen må rengjøres og vokses	•
Nødbryter	•
Pleiesett APRI 319 for strykesålen følger med	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Topp belastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IPX0	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•