


## PRI 418 [EL LAM IB]

Rulle, elektrisk  
med lamellbevikling og innføringsbånd.



- Kapasitet 104.0 kg/t\*, valsediameter 365 mm, arbeidsbredde 1750 mm
- Enestående sluttresultater med HPC-såle
- Toppmoderne styring – Touchdisplay
- Rask tilgang til de viktigste innstillingene – Favorittprogram
- Maks. rulleeffekt – fleksibel montert strykesåle

\* Ved 25 % restfuktighet – effektangivelser i henhold til DIN 11 902: Rullekapasiteten som det er reelt å oppnå, avhenger av rammebetingelsene, for eksempel typen av tekstiler og erfaringen til personalet som betjener rullen.

EAN: 4002516367758 / Materialnummer: 11606870 /  
Gammelt materialnummer: 53418105EU

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Tekstillinnføring i front, tekstilutføring på baksiden
Serie	Professional
Kabinett	Jerngrå
Valsediameter i mm	365
Arbeidsbredde i mm	1750
Materiale strykesåle	Aluminium
Underbevikling	Polstring med lamellfjær
Rulleklede	Aramid-nålefiltduk
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
<b>Effektdata</b>	
Maks. rullekapasitet ved 25 % restfuktighet i kg/t	104,0
Testede driftstimer	20000
<b>Styring</b>	
Styringstype	Touchdisplay
Touchdisplay (opsjon)	Touch-Display PRI
Programinnstilling	Innstilling av definerte programparametere
Minimal valsehastighet, justerbar i m/min	1,5
Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min	5,4
Justerbar temperatur	Trinnløs
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50-60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	21,40
Totaltilkobling i kW	22,00
Sikring i A	50
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, høyde i mm	1110
Ytre mål, bredde i mm	2469
Ytre mål, dybde i mm	1441
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1388
Ytre mål, bruttbredde i mm	2576
Ytre mål, bruttodybde i mm	1096
Nettvekt i kg	413
Bruttvekt i kg	490
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	4052
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	12,60
<b>Utstyr</b>	
Patentert EasyFold-utføringsbord	•
Forlenger til utføringsbord (ekstrautstyr)	•
HPC-strykesåle	•

PRI 418 [EL LAM IB]

Rulle, elektrisk

med lamellbevikling og innføringsbånd.



EAN: 4002516367758 / Materialnummer: 11606870 /

Gammelt materialnummer: 53418105EU

Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelseslist	•
Fotbryterlist FlexControl	•
Innføringsbord med båndinnføring	•
Tøyavtager	•
Tekstilkasse	•
Tilbakeføring av tøy (opsjon)	•
Deksel (opsjon)	•
Favorittprogram	•
Registrering av feilinnføring	•
Luftfjæring	•
Pausefunksjon	•
Høyt presstrykk	•
Symbol som vises når strykesålen må rengjøres og vokses	•
Nødbryter	•
Pleiesett APRI 319 for strykesålen følger med	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Topbelastningsutkobling/energistyling (opsjon)	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IPX0	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•