


PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Rulle, elektrisk

m/lamellbevinkl., innfør.bånd og tilb.føringsssyst. for tekst. i maritim virks..



- Kapasitet 104.0 kg/h*, valsediameter 365 mm, arbeidsbredde 1750 mm
- Rask avkjøling av tekstiler – EasyFold-utføringsbord
- Toppmoderne styring – Touchdisplay
- Rask tilgang til de viktigste innstillingene – Favorittprogram
- Maks. rulleeffekt – fleksibel montert strykesåle

* Ved 25 % restfuktighet – effektangivelser i henhold til DIN 11 902: Rullekapasiteten som det er reelt å oppnå, avhenger av rammebetingelsene, for eksempel typen av tekstiler og erfaringen til personalet som betjener rullen.


EAN: 4002516367789 / Materialnummer: 11606920 / Gammelt materialnummer: 53418109SOM

Modell og utførelse	
Modell	Tekstilinnføring i front, tekstilutføring på baksiden
Kan oppstilles inntil vegg	•
Serie	Professional
Kabinett	Jerngrå
Valsediameter i mm	365
Arbeidsbredde i mm	1750
Materiale strykesåle	Aluminium
Underbevikling	Polstring med lamellfjær
Rulleklede	Aramid-nålefiltduk
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Maks. rullekapasitet ved 25 % restfuktighet i kg/t	104,0
Maks. rullekapasitet ved 50 % restfuktighet i kg/t	63,0
Testede driftstimer	20000
Styring	
Styringstype	Touchdisplay
Touchdisplay (opsjon)	Touch-Display PRI
Programinnstilling	Innstilling av definerte programparametere
Minimal valsehastighet, justerbar i m/min	1,5
Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min	5,4
Justerbar temperatur	Trinnløs
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 400V 50-60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	21,40
Totaltilkobling i kW	22,00
Sikring i A	50
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	1110
Ytre mål, bredde i mm	2469
Ytre mål, dybde i mm	1441
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1388
Ytre mål, bruttbredde i mm	2576
Ytre mål, bruttodybde i mm	1096
Nettvekt i kg	444
Bruttvekt i kg	521
Maksimal gulvbelastning i N	4356
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	12,60
Utstyr	
Patentert EasyFold-utføringsbord	•
Forlenger til utføringsbord (ekstraustyr)	•

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Rulle, elektrisk

m/lamellbevkl., innfør.bånd og tilb.føringsssyst. for tekst. i maritim virks..



EAN: 4002516367789 / Materialnummer: 11606920 /
Gammelt materialnummer: 53418109SOM

HPC-strykesåle	•
Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelse	•
Føtbryterlist FlexControl	•
Innføringsbord med båndinnføring	•
Tøyavtager	•
Tekstilkasse	•
Tilbakeføring av tekstiler	•
Deksel (opsjon)	•
Favorittprogram	•
Registrering av feilinnføring	•
Luftfjæring	•
Pausefunksjon	•
Høyt presstrykk	•
Symbol som vises når strykesålen må rengjøres og vokses	•
Nødbryter	•
Pleiesett APRI 319 for strykesålen følger med	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Energieffektivitet	
Resirkuleringsgrad i %	98
Tilkoblingsmuligheter	
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Normer, sertifisering, merking	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IPX0	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•