

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Rulle, elektrisk

med lamellbevikling, innføringsbånd og tilbakeføring av tekstiler.



- Kapasitet 87.0 kg/t*, valsediameter 300 mm, arbeidsbredde 1750 mm
- Rask avkjøling av tekstiler – EasyFold-utføringsbord
- Toppmoderne styring – Touchdisplay
- Rask tilgang til de viktigste innstillingene – Favorittprogram
- Maks. rulleeffekt – fleksibel montert strykesåle

* Ved 25 % restfuktighet – effektangivelser i henhold til DIN 11 902: Rullekapasiteten som det er reelt å oppnå, avhenger av rammebetingelsene, for eksempel typen av tekstiler og erfaringen til personalet som betjener rullen.


EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 /
Gammelt materialnummer: 53318104EU

Modell og utførelse	
Modell	Tekstilinnføring i front, tekstilutføring på baksiden
Kan oppstilles inntil vegg	•
Serie	Professional
Kabinett	Jerngrå
Valsediameter i mm	300
Arbeidsbredde i mm	1750
Materiale strykesåle	Aluminium
Underbevikling	Polstring med lamellfjær
Rullelede	Aramid-nålefiltduk
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Effektdata	
Maks. rullekapasitet ved 25 % restfuktighet i kg/t	87,0
Testede driftstimer	20000
Styring	
Styringstype	Touchdisplay
Touchdisplay (opsjon)	Touch-Display PRI
Programinnstilling	Innstilling av definerte programparametere
Minimal valsehastighet, justerbar i m/min	1,2
Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min	4,6
Justerbar temperatur	Trinnløs
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50-60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	17,00
Totaltilkobling i kW	18,30
Sikring i A	35
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	1110
Ytre mål, bredde i mm	2469
Ytre mål, dybde i mm	1377
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1388
Ytre mål, bruttbredde i mm	2576
Ytre mål, bruttodybde i mm	1096
Nettvekt i kg	415
Bruttovekt i kg	492
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	4071
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	56 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	10,80
Utstyr	
Patentert EasyFold-utføringsbord	•
Forlenger til utføringsbord (ekstrautstyr)	•

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Rulle, elektrisk

med lamellbevikling, innføringsbånd og tilbakeføring av tekstiler.



EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 /
Gammelt materialnummer: 53318104EU

HPC-strykesåle	•
Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelseslist	•
Fotbryterlist FlexControl	•
Innføringsbord med båndinnføring	•
Tøyavtager	•
Tekstilkasse	•
Tilbakeføring av tekstiler	•
Favorittprogram	•
Registrering av feilinnføring	•
Luftfjæring	•
Pausefunksjon	•
Høyt presstrykk	•
Symbol som vises når strykesålen må rengjøres og vokses	•
Nødbryter	•
Pleiesett APRI 319 for strykesålen følger med	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Topbelastningsutkobling/energistyling (opsjon)	•
Normer, sertifisering, merking	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IPX0	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•