

APWM 900

Lofilterkasse i rustfritt stål

for filtrering av lo og grove partikler i vaskevannet.



- For bruk ved sterkt tilsmussede tekstiler
- Volum ca. 70 l, Oppstillingshøyden kan stilles inn fra 0-250 mm
- For tilkobling til vaskemaskiner på en sokkel
- Lett avtakbart lofilter av rustfritt stål
- Ø Tilkoblingsstuss 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Materialnummer: 11637370 /

Gammelt materialnummer: 59510045D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Lofilterkasse i rustfritt stål

for filtrering av lo og grove partikler i vaskevannet.



EAN: 4002516376668 / Materialnummer: 11637370 /
Gammelt materialnummer: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategori	
Lofiltrering	•
Produktegenskaper	
Elektrotilkobling	OHNE
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	543
Utvendig mål, nettobredde i mm	310
Utvendig mål, nettodybde i mm	648
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	585
Utvendig mål, bruttbredde i mm	330
Utvendig mål, bruttodybde i mm	700
Nettovekt [kg]	14,50
Bruttovekt i kg	15,50