

K 7743 E

Kjøleskap for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean

EAN: 4002516379225 / Materialnummer: 11641550 /
Gammelt materialnummer: 36774300EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose kan monteres i ettertid	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøledel kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	6
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	3
Tørr bakvegg	Kunststoff
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	2
Hyller i døren	4
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	155,80
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,42
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770
Produkttybde i mm	546

K 7743 E

Kjøleskap for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.




EAN: 4002516379225 / Materialnummer: 11641550 /
Gammelt materialnummer: 36774300EU1

Vekt i kg	59,3
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	294
derav PerfectFresh-sone i l	98
Totalt nyttevolum i l	294
Lydnivåklasse (A-D)	C
Støyutslipp i dB(A) re1pW	37
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•

K 7743 E

Kjøleskap for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)