

## PIB 100 [EL]

### Professional dampstrykesystem

med stor vanntank for lang stryketid og perfekte resultater.



- Lang levetid – utformet for 7500 driftstimer/10 år\*
- Lang stryketid med 4.50 l vanntank
- Kvalitetstrekk til strykebrett for beste strykeresultater
- Jevn dampfordeling med patentert\*\* strykesåle med cellestruktur
- Enkelt å sette opp/ta ned med 1-2-Lift-systemet

\* Våre maskiner blir grundig testet under laboratorieforhold. Avhengig av faktiske bruksforhold, vedlikehold og stell av maskinen, kan de faktiske driftstimerne variere i forhold til dette.

\*\* Europeisk patent: EP 2 233 632 B1

EAN: 4002516388265 / Materialnummer: 11673080 /  
Gammelt materialnummer: 53100010EP4

<b>Konstruksjon og utførelse</b>	
Konstruksjon	Dampstrykesystem, sammenleggb.
Serie	Professional
Farge stryketrekk	Antrasitt
Patentert strykesåle med cellestruktur	•
Stryking av flere lag	•
Trinnløs høydejustering med gasstrykkfjær min. i mm	830
Trinnløs høydejustering med gasstrykkfjær maks. i mm	1020
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningsentre	•
Egnet for husholdninger	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Damptrykk i bar	4,0
Dampmengde i g/min	100
Vertikal damp	•
Damp fra temperaturtrinn	2
Dampstøt i bar	4,0
Konstant damp i bar	4,0
Drift med vann fra springen	•
Vanntankkapasitet i l	4,50
Uttakbar vanntank	•
Vanntanken kan etterfylles når som helst	•
Testede driftstimer	7500
<b>Styring</b>	
Styringstype	Touchdisplay
Display	1-zeiliges LC-Textdisplay
3 stryketrinn	3
Inn-/utkoblingsautomatikk vifte	•
Veiledet første igangsetting	•
Veiledet avkalking	•
Automatisk avkalking	•
Automatisk skylling	•
Displayspråk som kan endres	•
Panel med lettforståelige symboler	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Elektrotilkobling	1N AC 220-240V 50/60HZ

## PIB 100 [EL]

Professional dampstrykesystem

med stor vanntank for lang stryketid og perfekte resultater.



EAN: 4002516388265 / Materialnummer: 11673080 /

Gammelt materialnummer: 53100010EP4

Varmeeffekt i kW	2,15
Totaltilkobling i kW	2,20
Sikring i A	10
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	970
Utvendig mål, nettobredde i mm	470
Utvendig mål, nettodybde i mm	1510
Utvendig mål, høyde i mm, sammenslått	1280
Utvendig mål, bredde i mm, sammenslått	470
Utvendig mål, dybde i mm, sammenslått	402
Maksimal bredde på strykebrettet i mm	405
Maksimal lengde på strykebrettet i mm	1190
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	450,00
Utvendig mål, bruttodybde i mm	500,00
Nettovekt i kg	29,00
Bruttovekt i kg	33,30
<b>Utslippsverdier</b>	
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	7,92
<b>Utstyr</b>	
Aktivt strykebrett (utblåsnings- og oppsugingsfunksjon)	•
2. effektrinn vifte	•
Non-stick-såle (tilgjengelig som tilbehør)	•
Patentert 1-2-lift-system	•
Hjul som er skånsomme mot gulv	•
Strykebrett med Comfort-sone	•
Oppbevaringsrom for strykejernet	•
Oppbevaringsrom for nettkabel og tilbehør	•
CoolDown-funksjon	•
AutoOff-funksjon	•
Trekk til profesjonelt strykebrett	•
Holder for dampslange	•
Teststrimler for å måle vannhardhet	•
Vannboiler med Diamond-Like Carbon-belegg	•
Steamer (tilgjengelig som ekstrautstyr)	•
<b>Effektivitet &amp; bærekraft</b>	
Resirkuleringsgrad i %	94
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•