

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



- Trommelvolum 180 l, maksimal kapasitet 20.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

EAN: 4002516392521 / Materialnummer: 11683000 /
Gammelt materialnummer: 51920005SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	20,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	20,0
Trommelvolum i l	180
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,20
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	5,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	124,0
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	234,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,80
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	4,10
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	55
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	118,0
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	229,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,20
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	44
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	116,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,00
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	35
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	114,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,60
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	33
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	61

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



EAN: 4002516392521 / Materialnummer: 11683000 / Gammelt materialnummer: 51920005SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	55
Restfuktighet ved kald skylling i %	48
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1075
g-kraft	462
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 480V 60HZ
Varmeeffekt i kW	19,50
Totaltilkobling i kW	22,50
Sikring i A	35
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3 AC 440V 60HZ
Varmeeffekt i kW	16,50
Totaltilkobling i kW	19,50
Sikring i A	35
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1450
Ytre mål, nettobredde i mm	924
Ytre mål, nettodybde i mm	935
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1585
Ytre mål, bruttobredde i mm	1090
Ytre mål, bruttodybde i mm	1130
Nettovekt i kg	408,0
Bruttovekt i kg	428
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	5942

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.