

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



- Trommelvolum 180 l, maksimal kapasitet 20.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

EAN: 4002516392538 / Materialnummer: 11683010 /
Gammelt materialnummer: 51920006SOM

Konstruksjon og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	20,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	20,0
Trommelvolum i l	180
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,20
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	5,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	124,0
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	234,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,80
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	4,10
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	55
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	118,0
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	229,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,20
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	44
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	116,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,00
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	35
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	114,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,60
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	33
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	61

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



EAN: 4002516392538 / Materialnummer: 11683010 /

Gammelt materialnummer: 51920006SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min 1,12

Restfuktighet ved kald skylning i %	48
Restfuktighet ved varm skylning i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1075
g-kraft	462
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 400V 50 HZ
Varmeeffekt i kW	18,00
Totaltilkobling i kW	19,00
Sikring i A	35
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3 AC 400V 60 HZ
Varmeeffekt i kW	18,00
Totaltilkobling i kW	19,00
Sikring i A	35
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1450
Ytre mål, nettobredde i mm	924
Ytre mål, nettodybde i mm	935
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1585
Ytre mål, bruttobredde i mm	1090
Ytre mål, bruttodybde i mm	1130
Nettvekt i kg	399,0
Bruttvekt i kg	419

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.

EAN: 4002516392538 / Materialnummer: 11683010 /

Gammelt materialnummer: 51920006SOM

Maksimal gulvbelastning i N 5853

Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	6,48
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
Fjær-i-fjær-system	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet & bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	92
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	15
Hjelmer [antall]	5
Verneklær [antall]	3
Vernejakker [antall]	5
Kjemikaliedresser [antall]	2
Syntetdyner [antall]	2
Syntetputer [antall]	4
Dundyner [antall]	2
Dunputer [antall]	4
Kluter, 22 g [antall]	456
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	106
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	91
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	167
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	117
Mopp, Office, 100 g [antall]	200
Mopp, Stairway, 150 g [antall]	130
Hestedekken, sommer [antall]	3
Normer, sertifisering, merking	
CE	•

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



EAN: 4002516392538 / Materialnummer: 11683010 /

Gammelt materialnummer: 51920006SOM

VDE-EMC

VDE

IP-klassifisering IP X4

UKCA

WEEE

EAC

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•

•

•

•

•

•

•