

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



- Trommelvolum 180 l, maksimal kapasitet 20.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

EAN: 4002516392545 / Materialnummer: 11683040 /
Gammelt materialnummer: 51920001SOM

| Modell og utførelse | |
|---|------------------|
| Modell | Frontmater |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Rustfritt stål |
| Panelfarge | Rustfritt stål |
| Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg | 20,0 |
| Kapasitetsforhold | 1:9 |
| Tekstilmengde i kg | 20,0 |
| Trommelvolum i l | 180 |
| Døråpning [Ø] i mm | 415 |
| Døråpningsvinkel i grader | 180 |
| Dørhengsel | til høyre |
| Automatisk dørlås | • |
| Innovativ vaskebeholder | • |
| Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer | • |
| Patentert skånetrommel 2.0 | • |
| Bruk | |
| Egnet for bruk i offshorebransjen | • |
| Egnet for bruk i maritim bransje | • |
| Effektdata | |
| Dokumentert effekt mot virus | • |
| Testet hygiene | • |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann | 6,20 |
| Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann | 0,14 |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann | 5,90 |
| Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg | 0,06 |
| Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann | 124,0 |
| Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l | 234,3 |
| Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann | 2,80 |
| Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh | 4,10 |
| Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann | 55 |
| Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann | 118,0 |
| Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l | 229,0 |
| Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann | 1,20 |
| Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh | 1,70 |
| Programtid i min ved tilkobling til varmtvann | 44 |
| Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann | 116,0 |
| Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann | 2,00 |
| Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann | 35 |
| Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann | 114,0 |
| Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann | 0,60 |
| Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann | 33 |
| Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min | 61 |

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



EAN: 4002516392545 / Materialnummer: 11683040 /

Gammelt materialnummer: 51920001SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min 55

| | |
|---|-------------------------------|
| Restfuktighet ved kald skylling i % | 48 |
| Restfuktighet ved varm skylling i % | 44 |
| Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper | 25 |
| Sentrifugehastighet i o/min | 1075 |
| g-kraft | 462 |
| Testede driftstimer | 30000 |
| Styring | |
| Styringstype | M Touch Pro Plus |
| Programmeringsmulighet | Kan programmeres fritt |
| Maks. startforvalgstid i t | Kan velges fritt |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | • |
| Displayspråk som kan stilles inn | • |
| Mulig å oppgi vekt før programstart | • |
| Grunn-/målgruppeprogrammer | |
| Grunnprogrammer | • |
| Dosering | |
| Vaskemiddelbeholder | 3 kamre |
| Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall] | 12 |
| Nivåsensor | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Oppvarmingstype | Elektro |
| Elektrotilkobling | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 18,00 |
| Totaltilkobling i kW | 19,00 |
| Sikring i A | 35 |
| Mulig spenningsvariant 1 | |
| Elektrotilkobling | 3N AC 400V 60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 18,00 |
| Totaltilkobling i kW | 19,00 |
| Sikring i A | 35 |
| Vanntilkobling/-avløp | |
| Kaldtvann [antall] | 3x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Varmtvann [antall] | 1x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Hardt vann (opsjon) [antall] | 2 x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Avløpsventil | DN 70 |
| Mål og vekt | |
| Ytre mål, nettohøyde i mm | 1450 |
| Ytre mål, nettobredde i mm | 924 |
| Ytre mål, nettodybde i mm | 935 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm | 1585 |
| Ytre mål, bruttbredde i mm | 1090 |
| Ytre mål, bruttdybde i mm | 1130 |
| Nettovekt i kg | 389,0 |
| Bruttovekt i kg | 409 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 5755 |

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.