

H 7162-1 BP Endurance Stekeovn

med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skiner

EAN: 4002516406556 / Materialnummer: 11686150 /
Gammelt materialnummer: 22716240NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
ContourLine	•
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Steketermometer	med kabel
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5

