

## PDR 922 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



- Trommelvolum 400.00 l , kapasitet 16.0 kg – 22.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånnetrommel
- Maksimal energieffektivitet med Air Recycling
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi

EAN: 4002516409182 / Materialnummer: 11718280 / Gammelt materialnummer: 52922004EU

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Jerngrå
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:25	16,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	22,0
Trommelvolum i l	400,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	520
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Skånnetrommel av rustfritt stål	Ja
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	22,30
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,50
Programtid i min	23
Levetid i tørkesykluser	40000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	22,50
Totaltilkobling i kW	23,50

## PDR 922 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516409182 / Materialnummer: 11718280 / Gammelt materialnummer: 52922004EU

Sikring i A	63
<b>Mål og vekt tørketrommel</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1400
Ytre mål, nettobredde i mm	906
Ytre mål, nettodybde i mm	1162
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1526
Ytre mål, bruttobredde i mm	1090
Ytre mål, bruttodybde i mm	1254
Nettovekt i kg	198,9
Bruttovekt i kg	213
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2275
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	62 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,60
<b>Utstyr</b>	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Ekstra stort lofilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
WiFi tørketrommel	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
<b>Kapasiteter</b>	
Vernemasker [antall]	16
Verneklær [antall]	3
Vernejakker [antall]	5
Syntetdyner [antall]	2
Syntetputer [antall]	3
Dundyner [antall]	2
Dunputer [antall]	4
Kluter, 22 g [antall]	364
Mopp, bomull, 40 cm [antall]	84
Mopp, bomull, 50 cm [antall]	73
Mopp, mikrofiber, 40 cm [antall]	133
Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall]	94
Hestedekken, sommer [antall]	3
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•

PDR 922 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516409182 / Materialnummer: 11718280 /

Gammelt materialnummer: 52922004EU

UKCA

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•  
•