

APWM 056

Sugelanse

for bruk av beholdere på 5 l eller 10 l.



- Egnet for bruk med Miele Professional doseringspumper
- For tilkobling til inntil to vaskemaskiner

EAN: 4002516589273 / Materialnummer: 11733600 /

Gammelt materialnummer: 59510056D

| Produktkategori                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Vaskemaskiner                         | •          |
| Maskin-/tilbehørstilknøtning          |            |
| PW 413                                | •          |
| PW 418                                | •          |
| PW 5082                               | •          |
| PW 5084 MOPSTAR 80                    | •          |
| PW 5104 MOPSTAR 100                   | •          |
| PW 5105 Vario                         | •          |
| PW 6080                               | •          |
| PW 6088                               | •          |
| PW 6163                               | •          |
| PW 6241                               | •          |
| PW 6243                               | •          |
| PW 6321                               | •          |
| PW 6323                               | •          |
| PW 811                                | •          |
| PW 814                                | •          |
| PW 818                                | •          |
| PWT 6089                              | •          |
| PWM 500-08                            | •          |
| PWM 500-09                            | •          |
| PWM 506 Mop Star 60                   | •          |
| PWM 507                               | •          |
| PWM 508 Mop Star 80                   | •          |
| PWM 509                               | •          |
| PWM 900-09                            | •          |
| PWM 906                               | •          |
| PWM 907                               | •          |
| PWM 908                               | •          |
| PWM 511                               | •          |
| PWM 909                               | •          |
| PWM 514                               | •          |
| PWM 520                               | •          |
| PWM 912                               | •          |
| PWM 916                               | •          |
| PWM 920                               | •          |
| PDW 909                               | •          |
| Produktkategori                       |            |
| Doseringssystem                       | •          |
| Produktegenskaper                     |            |
| Material                              | Kunststoff |
| Farge                                 | Sort/hvit  |
| ProCare beholderhøyde inkl. sugelanse | 500        |
| Mål og vekt                           |            |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm         | 90         |
| Utvendig mål, nettobredde i mm        | 90         |
| Utvendig mål, nettodybde i mm         | 525        |

APWM 056

Sugelanse

for bruk av beholdere på 5 l eller 10 l.



EAN: 4002516589273 / Materialnummer: 11733600 /

Gammelt materialnummer: 59510056D

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 93   |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 95   |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm  | 550  |
| Diameter i mm                  | 39   |
| Nettvekt [kg]                  | 0,42 |
| Bruttvekt i kg                 | 0,56 |