

PRI 210 [EL STW AB]

Rulle, elektrisk

med toppmoderne styring og fleksibel betjeningshøyde.



- Kapasitet 30.0 kg/t*, valsediameter 210 mm, arbeidsbredde 1000 mm
- Optimal ergonomi – høydejusterbar og med sokkel som ekstrautstyr
- Toppmoderne styring – Touchdisplay
- Rask tilgang til de viktigste innstillingene – Favorittprogram
- Maks. rulleeffekt – fleksibel montert strykesåle

* Ved 15 % restfuktighet – effektangivelser i henhold til DIN 11 902: Rullekapasiteten som det er reelt å oppnå, avhenger av rammebetingelsene, for eksempel typen av tekstiler og erfaringen til personalet som betjener rullen.

EAN: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /
Gammelt materialnummer: 53210004EU

Modell og utførelse	
Modell	Tekstilinnføring og tekstilutføring i front
Kan oppstilles inntil vegg	•
Serie	Professional
Kabinett	Jemgrå
Valsediameter i mm	210
Arbeidsbredde i mm	1000
Materiale strykesåle	Aluminium
Underbevikling	Elastisk stålull
Rulleklede	Aramid-nålefiltduk
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for private husholdninger	•
Effektdata	
Maks. rullekapasitet ved 15 % restfuktighet i kg/t	30,0
Testede driftstimer	20000
Styring	
Styringstype	Touchdisplay
Touchdisplay (opsjon)	Touch-Display PRI
Programinnstilling	Innstilling av definerte programparametere
Minimal valsehastighet, justerbar i m/min	1,5
Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min	4,0
Justerbar temperatur	Trinnløs
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50-60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	4,50
Totaltilkobling i kW	5,00
Sikring i A	16
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	1032
Ytre mål, bredde i mm	1579
Ytre mål, dybde i mm	476
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1374
Ytre mål, bruttbredde i mm	1763
Ytre mål, bruttodybde i mm	660
Nettvekt i kg	122
Bruttvekt i kg	136
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 210 [EL STW AB]

Rulle, elektrisk

med toppmoderne styring og fleksibel betjeningshøyde.



EAN: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /

Gammelt materialnummer: 53210004EU

Varmeavgivelse til rommet i Mj/t 4,50

Utstyr	
Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelseslist	•
Fotbryterlist FlexControl	•
Opphengsstang	•
Støttebrett	•
Tøyavtager	•
Tøykasse (opsjon)	•
Tilbakeføring av tekstiler	•
Favorittprogram	•
Registrering av feilinnføring	•
Luftfjæring	•
Pausefunksjon	•
Høyt presstrykk	•
Symbol som vises når strykesålen må rengjøres og vokses	•
Sokkel (opsjon)	•
Mulighet for å rulle tøy mens du sitter	•
Pleiesett APRI 319 for strykesålen følger med	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring	•
Normer, sertifisering, merking	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
IP-klassifisering IPX0	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•