

## PRI 214 [EL STW]

Rulle, elektrisk

med vifter, toppmoderne styring og fleksibel betjeningshøyde.



- Kapasitet 33.0 kg/t\*, valsediameter 210 mm, arbeidsbredde 1400 mm
- Optimal ergonomi – høydejusterbar og med sokkel som ekstrautstyr
- Toppmoderne styring – Touchdisplay
- Rask tilgang til de viktigste innstillingene – Favorittprogram
- Maks. rulleeffekt – fleksibel monteret strykesåle

\* Ved 25 % restfuktighet – effektopplysninger i henhold til DIN 11 902: Den reelle rullekapasiteten er avhengig av rammebetingelsene, som for eksempel tekstiltype og hvor erfarent personalet er.


EAN: 4002516422853 / Materialnummer: 11744520 / Gammelt materialnummer: 53214002EU

| Modell og utførelse                                |  |
|--|--|
| Modell   | Tekstillinnføring og tekstilutføring i front |
| Kan oppstilles inntil vegg                         | •  |
| Serie  | Professional                                 |
| Kabinett   | Jemgrå                                       |
| Valsediameter i mm                                 | 210  |
| Arbeidsbredde i mm                                 | 1400   |
| Materiale strykesåle                               | Aluminium                                    |
| Underbevikling                                     | Elastisk stålull                             |
| Rullelede  | Aramid-nålefiltduk                           |
| Bruk   |  |
| Egnet for hotell- og restaurantbransjen            | •  |
| Egnet for alders- og sykehjem                      | •  |
| Egnet for vaskeri                                  | •  |
| Egnet for fellesvaskerier og studentboliger        | •  |
| Egnet for sykehus                                  | •  |
| Egnet for bruk i offshorebransjen                  | •  |
| Egnet for bruk i maritim bransje                   | •  |
| Egnet for campingplasser                           | •  |
| Effektdata   |  |
| Maks. rullekapasitet ved 25 % restfuktighet i kg/t | 33,0   |
| Testede driftstimer                                | 20000  |
| Styring  |  |
| Styringstype                                       | Touchdisplay                                 |
| Touchdisplay (opsjon)                              | Touch-Display PRI                            |
| Programinnstilling                                 | Innstilling av definerte programparametere   |
| Minimal valsehastighet, justerbar i m/min          | 1,5  |
| Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min         | 4,0  |
| Justerbar temperatur                               | Trinnløs                                     |
| Standard elektrotilkobling                         |  |
| Oppvarmingstype                                    | Elektro                                      |
| Elektrotilkobling                                  | 3 AC 400V 50-60HZ                            |
| Varmeeffekt elektrisk i kW                         | 6,50   |
| Totaltilkobling i kW                               | 7,00   |
| Sikring i A  | 16   |
| Mål og vekt  |  |
| Ytre mål, høyde i mm                               | 1032   |
| Ytre mål, bredde i mm                              | 1979   |
| Ytre mål, dybde i mm                               | 650  |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm                         | 1374   |
| Ytre mål, bruttbredde i mm                         | 2163   |
| Ytre mål, bruttodybde i mm                         | 660  |
| Nettvekt i kg                                      | 140  |
| Bruttvekt i kg                                     | 155  |
| Maksimal gulvbelastning i N                        | 1400   |
| Utslipsverdier                                     |  |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen                     | <70 dB(A) re 20 µPa                          |
| Varmeavgivelse til rommet i Mj/t                   | 6,50   |

## PRI 214 [EL STW]

Rulle, elektrisk

med vifter, toppmoderne styring og fleksibel betjeningshøyde.



EAN: 4002516422853 / Materialnummer: 11744520 /  
Gammelt materialnummer: 53214002EU

| <b>Utstyr</b>   |   |
|---|---|
| Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelseslist     | • |
| Fotbryterlist FlexControl                               | • |
| Støttebrett   | • |
| Tøyavtager  | • |
| Tekstilkasse  | • |
| Tilbakeføring av tekstiler                              | • |
| Favorittprogram   | • |
| Registrering av feilinnføring                           | • |
| Luftfjæring   | • |
| Pausefunksjon   | • |
| Høyt presstrykk   | • |
| Symbol som vises når strykesålen må rengjøres og vokses | • |
| Sokkel (opsjon)   | • |
| Mulighet for å rulle tøy mens du sitter                 | • |
| Pleiesett APRI 319 for strykesålen følger med           | • |
| Maskinuavhengig tilbehør                                | • |
| <b>Tilkoblingsmuligheter</b>                            |   |
| Betalingsystem (opsjon)                                 | • |
| Toppbelastningsutkobling/energistyring                  | • |
| <b>Normer, sertifisering, merking</b>                   |   |
| VDE   | • |
| CE  | • |
| EAC   | • |
| WEEE  | • |
| VDE-EMC   | • |
| RCM   | • |
| IP-klassifisering IPX0                                  | • |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF               | • |