

PWM 511 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro.



- Trommelvolum 100 l, kapasitet 11,0 kg
- 14 % lavere vann- og 50 % lavere energiforbruk*
- Optimal betjeningskomfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 50 %**, g-faktor 370
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

** Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516431787 / Materialnummer: 11776100 / Gammelt materialnummer: 51511001EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	11,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	11,0
Trommelvolum i l	100
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,10
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,12
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,03
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	78,4
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,37
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	54
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	75,7
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,32
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	67,8
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	0,87
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	34
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	68,3
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,13
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	33

PWM 511 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro.



EAN: 4002516431787 / Materialnummer: 11776100 / Gammelt materialnummer: 51511001EU

Restfuktighet ved kald skylling i %	54
Restfuktighet ved varm skylling i %	50
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutterier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt antall tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	7,95
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing

PWM 511 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro.



EAN: 4002516431787 / Materialnummer: 11776100 /

Gammelt materialnummer: 51511001EU

Kranvann (opsjon) [antall]

1 x 1/2" med 3/4" forskruring

Avløpsventil

DN 70

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm

1020

Ytre mål, nettobredde i mm

700

Ytre mål, nettodybde i mm

845

Ytre mål, bruttohøyde i mm

1214

Ytre mål, bruttbredde i mm

750

Ytre mål, bruttdybde i mm

917

Nettovekt i kg

148,0

Bruttovekt i kg

161

Maksimal gulvbelastning i N/m²

2577

Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen

61 dB(A) re 20 µPa

Varmeavgivelse til rommet i Mj/t

2,80

Utstyr

3-dimensjonal ubalansekontroll

•

Desinfeksjon

•

Temperaturovervåkning

•

Spesial-varmeelement

•

Mengdeautomatikk +

•

Gjennomstrømningsmåler

•

Legge inn mer tøy

•

Programvalg via fargerammer

•

Maskinuavhengig tilbehør

•

Effektivitet og bærekraft

Resirkuleringsgrad i %

91

Tilkoblingsmuligheter

Betalingsystem (opsjon)

•

Optisk grensesnitt for servicetilgang

•

Topp belastningsutkobling/energistyring (opsjon)

•

LAN

•

WiFi

•

Connector-boks

•

Kapasiteter

Syntetdyner [antall]

1

Syntetputer [antall]

2

Dundyner [antall]

1

Dunputer [antall]

2

Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•