

PW 6321 [EL MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med doseringsmodul for flytende midler og programmerbar styring.



- Trommelvolum 320 l, kapasitet 32.0 kg
- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånetrommel
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 47%*, g-faktor 447

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 / Gammelt materialnummer: 51632109ZER

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Professional
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	32,0
Trommelvolum i l	320
Døråpning [Ø] i mm	430
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutterier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	9,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,25
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,80
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,10
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	288,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	8,00
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	61
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	281,6
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	3,20
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	281,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	6,20
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	47
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	284,8
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,60
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	37
Restfuktighet ved kald skylling i %	50

PW 6321 [EL MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med doseringsmodul for flytende midler og programmerbar styring.



EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 / Gammelt materialnummer: 51632109ZER

Restfuktighet ved varm skylling i %	47
Sentrifugehastighet i o/min	1000
g-kraft	447
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningssentre	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Doseringsmodul for flytende middel	•
Maksimalt antall tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 380-415V 50-60HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Totaltilkobling i kW	31,00
Sikring i A	63
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1643
Ytre mål, nettobredde i mm	1089
Ytre mål, nettodybde i mm	1280
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1710
Ytre mål, bruttbredde i mm	1336

PW 6321 [EL MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med doseringsmodul for flytende midler og programmerbar styring.

EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 /

Gammelt materialnummer: 51632109ZER

Ytre mål, bruttodybde i mm	1530
Nettovekt i kg	648,0
Bruttovekt i kg	699
Maksimal gulvbelastning i N	9206
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	6,10
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Kommunikasjonssjakt	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	96
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk gresnesnitt for servicetilgang	•
Gresnesnittmodul RS 232 (opsjon)	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Registrering av driftsdata	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	26
Verneklær [antall]	6
Vernejakker [antall]	9
Kjemikaliedresser [antall]	5
Syntetdyner [antall]	4
Syntetputer [antall]	8
Dundyner [antall]	4
Dunputer [antall]	8
Kluter, 22 g [antall]	727
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	168
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	145
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	267
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	188
Hestedekken, sommer [antall]	5
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•

PW 6321 [EL MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
med doseringsmodul for flytende midler og programmerbar styring.



EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 /
Gammelt materialnummer: 51632109ZER

WEEE

•

RCM

•

EAC

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•